


Pressausführung/Standard/mit Rippe

■ Für Presspassung



RoHS10

STYU



M Werkstoff: EN 1.0038 Äquiv.

S Oberflächenbehandlung: chromatiert, III-wertig (Silber)


Teilenummer	Geeignete Nivellierbefestigung	F	B	H	L	W	T	D		R	Stückpreis
Ausführung	Nr.							Bohrungs- Ø	Passende Schraube		
STYU	12	FJFN12	(S.1110)	13	26					6.5	
	16	FJFN16	(S.1110)	17	28	130	50	9	M12	8.5	
	20	FJFN20	(S.1110)	21	31					10.5	



Ordering Example **STYU12**



Example



Standard




RoHS 10

eine Nut
STYS
STTS

zwei
Nutzen
STYD
STTD

mit (angeschweißter)
Rippe
SYDR
STDR



Ausführung		Ausführung	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
Ohne Rippe	mit Rippe			
STYS	-	eine Nut	EN 1.0038 Äquiv.	Brüniert (Schwarz)
STTS		zwei		chromatiert, III-wertig (silbern)
STYD				Brüniert (Schwarz)
STTD	STDR	Nuten		

[illegible]

Ordering
Example


■ gerippt



RoHS10

STRS (schwarz)
STRZ (silbern)

STRW (schwarz)
STRZW (silbern)



Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
STRS	EN 1.1158 Äquiv.	Schwarz Einbrennlackiert
STRW		
STRZ		Einbrennlack (silbern)
STRZW		

Teilenummer		H	L	C	T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	W ₁	W ₂	D		B	F ₁	F ₂	G		d	P	ℓ	Y	E	Stückpreis			
Ausführung	Nr.										Bohrungs-Ø					Passende Schraube							Langloch		Passende Schraube	
eine Nut		8	125	50	40	6	10	4	5	30	23	12	M8	35	50	50	7	M6	7	-	115	20	12			
STRS (schwarz)		10	160	60	45	8	12	5	5	35	27	14	M10	40	60	75	9	M8	9	-	150	25	15			
STRZ (silbern)		12	200	72	55	10	15	6	5	45	35	16	M12	50	70	100	11	M10	11	-	188	30	18			
zwei Nuten		8	150	60	-	8	12	5	10	65	8	14	M10	40	50	60	9	M8	9	30	140	25	15			
STRW (schwarz)		10	200	80	-	10	15	6	15	80	10	16	M12	60	70	100	11	M10	11	50	188	30	20			
STRZW (silbern)		12	200	80	-	10	15	6	15	80	10	16	M12	60	70	100	11	M10	11	50	188	30	20			



Ordering
Example