



Flachspannhebel/Flachspannhebel mit Innensechskant




Teilenummer		L auswählen (nur Ausführung mit Gewinde)		Lf	R	H	H1	h	A	B	D	d	Anzahl ge- zackter Zähne	Fmax. Max. Last (N)	Pmax. Max. Anzugskraft (kN)	Bezugs-gewicht (g)	Stückpreis		
Ausführung	M	LFTM	LFTMF											LFTM	LFTMF	LFTM	LFTMF		
Mit Gewinde	8	30	40	50	18	100	12	16	19	10	25	33	13	22	120	10	185	160	
LFTM	10	30	40	50	60	21	130	13.5	17.5	22	12	30	41	19	26	180	16	340	300
Mit Gewinde	12	30	40	50	60	21	130	13.5	17.5	22	12	30	41	19	26	300	23	350	300
LFTMF	16	40	50	60	27	150	17	22	28	14	35	45	23	36	660	43	580	450	

Teilenummer		L Auswahl		R	H	H1	h	S	A	B	D	d	Anzahl ge- zackter Zähne	Fmax. Max. Last (N)	Pmax. Max. Anzugskraft (kN)	Gewicht (Referenz) (g)	Stückpreis	
Ausführung	M	LFTMA												LFTM	LFTMF	LFTM	LFTMF	
	8	32	40	50	100	12.5	16.5	20.5	1.5	8	20	32	13.5	22	120	10	155	
versetzt	10	32	40	50	63	120	15	19	24.5	10	25	36	16	26	180	16	250	
LFTMA	12	40	50	63	130	16	20.5	26.5	2	12	30	40	19	26	300	23	350	
	16	40	50	63	145	20	25	31.5		32	45	23	36	660	43	520		




Teilenummer		Auswahl L (Nur Ausführung mit Gewinde)		R	10mm-Schritte Stationär (nur LFTMRF)	Lf	H	H1	h	A	B	b	D	d	Anzahl ge- zackter Zähne	Fmax. Max. Last (N)	Pmax. Max. Anzugskraft (kN)	Bezugs-gewicht (g)	Stückpreis		
Ausfüh- rung	M	LFTMR	LFTMRF												LFTMR	LFTMRF	LFTRS				
Mit Gewinde	8	30	40	50	100	80-120	8	12	16	19	10	25	3	33	13	22	120	10	185	250	
LFTMR	10	30	40	50	60	130	100-150	11	13.5	17.5	22	12	30	5	41	19	26	180	16	340	400
Mit Gewinde	12	30	40	50	60	150	120-180	14	17	22	28	14	35	45	23	36	660	43	580	680	
LFTFRS	16	40	50	60	150	120-180	14	17	22	28	14	35	45	23	36	660	43	580	680		



Ordering Example Teilenummer - L - R
LFTM 8 - 30
LFTMF 8 - 30
LFTMRF 8 - 30 - 110
LFTFRS 8 - 30 - 110



Spannhebel/Spannhebel zum Lösen/Feststehende Hebel



Teilenummer	M	L	Auswahl	S	S1	d	Anzahl ge- zackter Zähne	Fmax. Max. Last (N)	Pmax. Max. Anzugskraft (kN)	Gewicht (Referenz) (g)	Stückpreis
TLDL	10	30	40	50	93	24	4	300	12	210	
ALDM	12	30	40	50	93	24	9	420	18	215	
	16	40	50	60	93	24	16	670	33	220	



Teilenummer	M (Regel- gewinde)	L	Griff- farbe	L3	d	LRGN, LRGB, LRGNS	LBG, LBGB, LBGS	Gewicht (Referenz) (g)	Stückpreis	
6	63			12	8	17	40	23	45 25	
	80						40	62 32		
	100						60	82 40		
8	80			20	10	21	50	30	57 53	
	100						75	77 65		
	125						102	102 81		
10	100			25	12	25	65	35	72 97	
	125						95	97 119		
	160						132	132 149		
12	125			30	14	28	86	39	93 163	
	160						114	74 128	128 205	
	200							114	168 253	

Die Farbe des Handgriffs für LRGB und LBGB ist nur schwarz.
Ordering Example Teilenummer - L - Grifffarbe
LBGS6 - 63 - R
LRGB8 - 100 - B