

Rundstangenzuggriffe/Rundstangenzuggriffe mit Montagesockel/ovale Zuggriffe


Montage an der Außenseite



Rundstangenzuggriffe



Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
UWASN	EN 1.0038 Äquiv.	Verchromt
UWASNB	EN 1.0038 Äquiv.	Brüniert
UWANSS	EN 1.4301 Äquiv.	Poliert




RoHS 10

Teilenummer	L	L1	L2	Stückpreis
Ausführung	L	L1	L2	UWASN UWASNB UWANSS
UWASN	110	130	80	
UWASN	120	140	90	
UWASN	125	145	95	
UWASN	160	180	130	
UWASN	200	220	170	
UWASN	250	270	220	

Rundstab-Zuggriffe mit Montagesockel



Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Unterlegscheibe UWANG	Unterlegscheibe UWANGSG	Gewinde
UWANG	EN 1.0715 Äquiv.	Verchromt	Zinkdruckgusslegierung	Edelstahl	SHFBSS-12
UWANGSG	EN 1.4301 Äquiv.	Poliert	-	-	EN 1.4301 Äquiv. 25k.



RoHS 10


Handgriffe sind bei Lieferung nicht an den Einpresszapfen montiert.

Teilenummer	L	P	L1	Zulässige Last (N)	Stückpreis
Ausführung	L	P	L1	Zulässige Last (N)	UWANG UWANGSG
UWANG	80	104	118	2000	
UWANG	100	124	138	2000	
UWANG	110	134	148	2000	
UWANG	120	144	158	2000	
UWANG	125	149	163	2000	
UWANG	160	184	198	2000	
UWANG	200	224	238	2000	
UWANG	250	274	288	2000	

Ovale Zuggriffe



Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
USAST	EN 1.0038 Äquiv.	Verchromt
USASTS	EN 1.4301 Äquiv.	Poliert



RoHS 10

Teilenummer	L	L1	L2	Masse (g)	Stückpreis
Ausführung	L	L1	L2	Masse (g)	USAST USASTS
USAST	110	130	78	126	
USAST	120	140	88	133	
USAST	125	145	93	137	
USAST	160	180	128	160	
USAST	200	220	168	188	
USAST	250	270	218	224	

Ordering Example
Teilenummer
UWASN110
UWANGSG200
USAST125

Aluminiumzuggriffe/Blechverbinder-Zuggriffe



Montage an der Außenseite



Aluminium-Zuggriffe



Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
1 UADL	Aluminiumlegierung	Trommelpoliert
2 UADR	Aluminiumlegierung	Elektrolytische Beschichtung (mattschwarz)
3 UADLA	Aluminiumlegierung	Poliert
4 UADEL	Aluminiumlegierung	Klar eloxiert
5 UADS	Aluminiumlegierung	Sandstrahlen



RoHS 10

Teilenummer	L	L1	H	h	Zulässige Last (N)	UADL	UADR	UADLA	UADEL	UADS
UADL	100	114	47	30	1200					
UADR	116	130	53	36	1200					
UADLA	132	146	55	38	800					
UADEL	150	164	67	50	600					
UADS	164	178	57	40	600					
UADS	196	210	57	40	390					


Ordering Example
UADR - L - F
UADR116 - 100 - 40
nicht notwendig für Ausführung mit L vorgefertigt

Teilenummer		1mm-Schritte		ZulässigeLast (N)	Stückpreis		
Ausführung	D	L	F		UADLF	UADRF	UADS
(L und F konfigurierbar) UADLF UADRF UADSF	26	100~200	30~50	390~1200			

Aluminium-Zuggriffe



Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
1 HHDF	Aluminiumlegierung	Trommelpoliert
2 HHDFL	Aluminiumlegierung	Elektrolytische Beschichtung (mattschwarz)
3 HHDFL	Aluminiumlegierung	Poliert




RoHS 10

Teilenummer	A	Gewicht (g)	L	L1	H	h	R	C	Stückpreis
Ausführung	A	Gewicht (g)	L	L1	H	h	R	C	HHDF HHDFL HHDFL
HHDF	19	64	90	107	41	29	5.3	9	
HHDFL	20	110	93.5	112	44	31	6.5	10.5	
HHDFL	26	250	130	149	57	40	8.5	13.3	

Blech-Zuggriffe




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
UWDSU	EN 1.0038 Äquiv.	Verchromt
UWDSUS	EN 1.4301 Äquiv.	Poliert



RoHS 10


Teilenummer	L	L1	R	d	N	Zulässige Last (N)	Masse (g)	Stückpreis
Ausführung	L	L1	R	d	N	Zulässige Last (N)	Masse (g)	UWDSU UWDSUS
UWDSU	80	96	20	8	5.5	400	61	
UWDSU	100	116	23	8	5.5	380	70	
UWDSU	150	170	30	10	6.5	160	93	

U-förmige Blech-Zuggriffe



RoHS 10

UWSUSD



Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.
Oberflächenbehandlung: Poliert

Teilenummer	L	L1	Masse (g)	Stückpreis
Ausführung	L	L1	Masse (g)	UWASUS UWASUSD
UWASUS	68	98	105	
UWASUS	100	130	120	
UWASUS	110	140	130	
UWASUS	120	150	135	
UWASUS	150	180	155	
UWASUS	188	218	185	
UWASUS	238	268	215	
UWASUS	288	318	235	

Ordering Example
Teilenummer
UWASUS100