


Zuggriffe - Klappbar / Rundstange mit Gewinde / Seitenmontage / T-Form mit Gewinde

Angeschweißte Zuggriffe / Federbelastete Zuggriffe / rotative Zuggriffe aus Edelstahl

Klappbare Zuggriffe

UWAFN




Teilenummer	L	L1	Zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Stückpreis
UWAFN 100	100	118	500	133	
UWAFN 120	120	138		156	
UWAFN 180	180	198		225	



Ordering Example: Teilenummer UWAFN100

Mit Außengewinde

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
UWANM	EN 1.0715 äquiv. oder EN 1.0718 äquiv.	Verchromt
UWANSM	EN 1.4301 äquiv.	Poliert




Teilenummer	Ausführung	D	L	L1	Zulässige Last (N)	Masse (g)	Stückpreis	
							UWANM	UWANSM
UWANM (Stahl) UWANSM (Edelstahl)		10	80	90	2500	76		
			100	110		88		
			110	120		94		
			120	130		100		
			125	135		103		
			160	170		125		
			200	210		150		
			250	260		180		

Ordering Example: Teilenummer - L UWANM10 - 100

Zuggriffe für Seitenmontage

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
UWANY	EN 1.4301 äquiv.	Poliert




Teilenummer	P	Zulässige Last (N)	Masse (g)	Stückpreis
UWANY 120	120	500	270	



Ordering Example: Teilenummer UWANY120

Zuggriffe, T-Form

Gewindeausführung TSPM



* Ein 0.2mm breiter Überstand verhindert, dass der Griff sich lockert.

	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Handgriff	Glasfaserverstärktes Nylon (mattschwarz)	-
Gewinde	EN 1.0038 Äquiv. (Einsatz)	Chromatiert (III-wertig)


RoHS10

Teilenummer	D	M	L auswählen	d	Bezugs-gewicht (g)	Stückpreis
Mit Gewinde TSPM	50	4	10	11	30	
		5	15		32	
		6	20		34	
	80	6	15	16	53	
		8	20		65	
		10	25		69	

Ordering Example: Teilenummer - M - L TSPM50 - 4 - 10

Angeschweißte Zuggriffe

UWANW



RoHS10

Rostschutzöl schützt das Rohmaterial

Werkstoff: EN 1.0038 äquiv.




Merkmale: Diese Griffe haben keine Gewindebohrungen, die ein Spritzen durch expandierende Luft verursachen.

Teilenummer	D	L	Masse (g)	Stückpreis
UWANW	10	80	83	
		100	95	
		120	109	

Ordering Example: Teilenummer - L UWANW10 - 100

Federbelastete Zuggriffe

UWUASP
UWUASPS



Wenn der Griff losgelassen wird, wird der Status, aufgrund der federbelasteten Funktion, wie unten angezeigt.


Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
UWUASP	EN 1.0330 äquiv.	Verchromt
UWUASPS	EN 1.4301 äquiv.	-

Teilenummer	L	Masse (g)	Stückpreis	
Ausführung			UWUASP	UWUASPS
UWUASP (Stahl) UWUASPS (Edelstahl)	102	158		


Ordering Example: Teilenummer UWUASP102

Rotative Zuggriffe aus Edelstahl

UWAKS



Maße Plattenmontagebohrungen



Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer	L	W	L1	S	J	D	T	t	A	L2	Masse (g)	Stückpreis
UWAKS	76	24	90	52	12	32	36	1	11	60	49	
	94		110	64	12	38	42	1	11	74	59	
	115	25	135	90	12.2	50	55	1.2	12	102	88	

Ordering Example: Teilenummer UWAKS94