


Magnetverschlüsse


Magnetverschlüsse, fest verschließend / Magnetverschlüsse

Magnetverschlüsse




RoHS10


MGCE1S



MGCE2



MGCE1



Nr.	Artikel-bez.	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
1	Gehäuse	Aluminiumlegierung	Eloxier
2	Magnet	Ferrit	-
3	Anzugsplatte	EN 1.0330 Äquiv.	*Nickel-Beschichtung

*Chromatier (III-wertig) nur für MGCE1


Teilenummer	Rückhalte-kraft (kgf)	Masse (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.		1 - 19 Stk.	20 - 50
MGCE	1S	0.5	7.5	
	1	5.5	36.7	
	2	9	72	

Magnetverschlüsse




RoHS10

MGCB1




MGCB2



Nr.	Artikel-bez.	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
1	Gehäuse	BSP	Nickel-Beschichtung
2	Joch	EN 1.0330 Äquiv.	Nickel-Beschichtung
3	Magnet	Ferrit	-
4	Grundplatte	Aluminiumlegierung	Eloxier
5	Anzugsplatte	EN 1.0330 Äquiv.	Nickel-Beschichtung


Teilenummer	Halte-kraft (kgf)	Masse (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.		1 - 19 Stk.	20 - 200
MGCB	1	7	32	
	2	10	63	

Magnetverschlüsse




RoHS10

MGCP



Maße für Befestigungsbohrung



Platte Dicke	Maße für Befestigungsbohrung					
	MGCP1		MGCP2, MGCP3H		MGCP3	
t	A	B	A	B	A	B
0.5	22.5	8.3	-	-	-	-
0.8	-	-	34.1	-	55.0	-
1.0	-	-	34.1	-	55.0	-
1.2	-	-	34.5	8.2	55.5	8.2
1.6	-	-	35.0	-	56.0	-
2.0	-	-	36.5	-	56.5	-

Nr.	Artikel-bez.	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
1	Gehäuse	ABS-Kunststoff	-
2	Grundplatte	EN 1.0330 Äquiv.	Chromatier (III-wertig)

Teilenummer	L1	L2	L3	B1	B2	H1	H2	H3	Rückhalte-kraft (kgf)	Ge-wicht (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.										1 - 4 Stk.	5 - 200
MGCP	1	24.2	22.4	15	8.2	9.6	12.3	10.9	0.9	1.3	5	
	2	40	33.9	21.6	-	-	-	-	-	2.2	9	
	3H	64	54.5	43	8	10	13.5	11	1.2	4.5	20	

MGCP3H ist die kompakte Ausführung von MGCP3 mit derselben Rückhalte-kraft.


Ordering Example Teilenummer MGCP2

Magnetverschlüsse, fest verschließend



RoHS10

MGCST



Artikel-bez.	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Grundkörper	Zink-Legierung	Nickel-Beschichtung
Anzugsplatte	EN 1.0330 Äquiv.	Chromatier (III-wertig)
Magnet	Ferrit	-


Teilenummer	P	W	L	A	S	Rückhalte-kraft (kgf)	Masse (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt	
Ausführung								1 - 9 Stk.	10 - 49	50 - 200
MGCST	30	40	20	22	12	3	56			
	40	50	27	29	18	7	74			
	50	60	41	43	27	11	110			
	70	80	55	60	40	14	140			

Ordering Example Teilenummer MGCST30

Magnetverschlüsse Magnetkraft wählbar



MGCEJ



10 Stk. pro Packung Bitte Bestellmenge angeben.

Merkmale:

Magnetverschlüsse ermöglichen eine wählbare Rückhalte-kraft mit gleichem Montageabstand.

Artikel-bez.	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Grundkörper	Polypropylen	-
Anzugsplatte	EN 1.0330 Äquiv.	Chromatier (III-wertig)

Teilenummer		Rückhalte- kraft (kgf)	Gewicht (g)	Stückpreis 1 - 9 Packungen	Mengen-Rabatt	
Ausführung	Nr.				10-19	20-200
MGCEJ	1	1.4	18			
	2	3.4	18			
	3	8	18			

 Ordering Example

Teilenummer
MGCEJ1

 10 Stück pro Packung


10 Stück pro Packung

Magnetverschlüsse



RoHS10

HMEN-T HMEN-T2



Artikel-bez.	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Gehäuse	EN 1.4301 Äquiv.	Dunkelbraun lackiert
Magnet	Ferrit	-
Platte	EN 1.0330 Äquiv.	Verchromt


Teilenummer	Rückhalte-kraft (kgf)	Masse (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung			1 - 9 Stk.	10 - 50
HMEN-T	3	41		
HMEN-T2	1.5	41		

Ordering Example Teilenummer HMEN-T HMENP

Magnetverschlüsse




HMENP



Artikel-bez.	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Gehäuse	EN 1.4301 Äquiv.	Dunkelbraun lackiert
Magnet	Ferrit	-
Platte	EN 1.0330 Äquiv.	Chromatier (III-wertig)

Teilenummer	Halte-kraft (kgf)	Masse (g)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung			1 - 9 Stk.	10 - 50
HMENP	2.8	39		

Montage von HMENP Magnetverschlüssen an Aluminiumprofile.



Bei Montage einer 5mm-Platte an Ausführung mit 40 Quadraten. Bei Montage einer 5mm-Platte an Ausführung mit 30 Quadraten. Bei Montage einer 3mm-Platte an Ausführung mit 30 Quadraten. Bei Montage einer 3mm-Platte an Ausführung mit 20 Quadraten.