

Platten mit Anschlüssen/Einfache Verteiler

Winkel mit Anschlüssen

Stutzen / Schnellkupplung

Platten mit Anschlüssen




RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Max. Betriebsdruck
TGPLA	EN 1.0330 Äquivalent EN 1.1158 Äquivalent	max. 1MPa=10kgf/cm²

Gewinde JIS B0203 R(PT)

* Zeichnung gilt bei Auswahl der Ausführung mit 4 Stutzen.




Dimensions: A, B, Y, S, P, D, W, t, 4-C2, 4-Ø6.5, Rc (PT), Aufgeschweißt, Stutzen.

Teile-nummer		Anzahl der Stutzen	H	A	B	Y	S	P	Rc (PT)	D	W	t	Stückpreis			
Ausführung	Nr.												H1	H2	H3	H4
TGPLA	1	1	1	150~300	100~150	50	20~200	30~60	1/8	19	22	2.3				
	2	2	2			60			1/4	22	25					
	3	3	3			70			3/8	28	28					

Für Nr. 1, A-(H-1)xP-S≥20 Für Nr. 2 und 3, A-(H-1)xP-S≥25 Wenn P nicht angegeben ist, P=30 für Nr.1 und P=40 für Nr.2 und 3.

Ordering Example: TGPLA3 - 3 - A200 - B120 - Y50 - S40 - P50

Example: 

Einfache Verteiler




RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Max. Betriebsdruck
TGMF	EN 1.0330 Äquivalent	max. 1MPa=10kgf/cm²
TGMSF	EN 1.1158 Äquivalent	
TGMS	EN 1.4301 Äquivalent	
TGMS	EN 1.4301 Äquivalent	


Gewinde JIS B0203 R(PT)

* Zeichnung gilt bei Auswahl der Ausführung mit 3 Verbindungen.

• T-Stück



• Stutzen



Maße in () gelten für TGMSF.

Teile-nummer		H (Anzahl an Verbindungen)	Rc(PT)	L		W		B	Stückpreis					
Ausführung	Nr.			TGMF	TGMS	TGMF	TGMS		1H	2H	3H	1H	2H	3H
TGMF	1	1	1/8	25	25	34	35	28						
	2	2	1/4	29	29.5	38	39	32						
	3	3	3/8	35	36	46.5	47.5	40						

Teile-nummer		H (Anzahl an Verbindungen)	Auswahl an Stutzen P	Rc(PT)	L		W		B		E		Stückpreis					
Ausführung	Nr.				TGMSF	TGMS	TGMSF	TGMS	TGMSF	TGMS	TGMSF	TGMS	1H	2H	3H	1H	2H	3H
TGMSF	1	1	35	1/8	19	15	22	23	18	19	25	25						
	2	2	50	1/4	22	19	25	29	21	25	25	25						
	3	3		3/8	28	22	28	30	24	26	30	25						

Bei H=1 ist keine Angabe zur Steigung P erforderlich.

Ordering Example: TGMF2 - 3 - P35

Winkel mit Anschlüssen




RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Max. Betriebsdruck
TGLB	EN 1.0330 Äquivalent	max. 1MPa=10kgf/cm²
TGLBW	EN 1.1158 Äquivalent	
TGLBS	EN 1.4301 Äquivalent	


Gewinde JIS B0203 R(PT)

* Einreihig: Auswahl der Zeichnung für Ausführung mit 3 Stutzen.
Zweireihig: Auswahl der Zeichnung für Ausführung mit 6 Stutzen.

• Typ Single-Row



• Typ Double-Row



Teile-nummer		Anzahl der Stutzen	Y	B	Rc (PT)	P	S	D		W		t	TGLB Stückpreis				TGLBS Stückpreis			
Ausführung	Nr.							TGLB	TGLBS	TGLB	TGLBS		H1	H2	H3	H4	H1	H2	H3	H4
TGLB	1	1	40	30	1/8	30	20	19	15	22	23	2.3								
	2	2	50		1/4			22	19	25	29									
	3	3	70	40	3/8	40	25	28	22	28	30	2.0								

Teile-nummer		Anzahl der Stutzen	Y	B	Rc (PT)	P	P1	S	D		W		t	TGLBW Stückpreis				TGLBSW Stückpreis			
Ausführung	Nr.								TGLBW	TGLBSW	TGLBW	TGLBSW		H2	H4	H6	H8	H2	H4	H6	H8
TGLBW	1	2	40	30	1/8	30	30	20	19	15	22	23	2.3								
	2	4	50		1/4				22	19	25	29									
	3	6	70	40	3/8	40	40	25	28	22	28	30	2.0								

Winkel mit Anschlüssen Schnellkupplung




RoHS10


Ausführung	Werkstoff	Max. Betriebsdruck
TGLCW	EN 1.0330 Äquivalent	max. 1MPa=10kgf/cm²
TGLCS	EN 1.4301 Äquivalent	

Gewinde JIS B0203 R(PT)

• Typ Single-Row



• Typ Double-Row



Teile-nummer		Anzahl an Schnellkupplungen	Y	B	P	S	D	W	Gewindegröße MxSteigung	Nutzbare Querschnittsfläche (mm²)	t	Stückpreis					
Ausführung	Nr.											H1	H2	H3	H4	H5	H6
TGLCS	4	1	40	30	28	14	14	32.6	M12x1	4.3	2.0						
	6	2	50		34	17	17		M14x1	12.7							
	8	3	60	40	38	19	19		M16x1	23.4							
	10	4	70		48	24	24		M20x1	37.4							
	12	6			48	24	24	34.6	M22x1	53.6							

Teile-nummer		Anzahl an Schnellkupplungen	Y	B	P	P1	S	D	W	Gewindegröße MxSteigung	Nutzbare Querschnittsfläche (mm²)	t	Stückpreis					
Ausführung	Nr.												H2	H4	H6	H8	H10	H12
TGLCW	4	2	40	30	28	28	14	14	33	M12x1	4.3	2.3						
	6	4	50		34	34	17	17	36	M14x1	12.7							
	8	6	60	40	38	38	19	19	39	M16x1	23.4							
	10	8	70		48	48	24	23	44.5	M20x1	37.4							
	12	12			48	48	24	26	47	M22x1	53.6							

Ordering Example: TGLB3 - 2 - Y60 - B40