

Niederdruck-Schraubfittings

Gleicher Ø, Reduzierung

■Anschluss

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
SGPPU	EN-JM 1010 Äquivalent	Feuerverzinkt
SUTPU	EN 1.4308 Äquivalent	-

■Kreuzstück

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
SGPCS	EN-JM 1010 Äquivalent	Feuerverzinkt
SUTCS	EN 1.4308 Äquivalent	-

RoHS10

■Flansche

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
SGPFR	EN-JM 1010 Äquivalent	Feuerverzinkt
SUTFR	EN 1.4301 Äquivalent	-

RoHS10

■3-Wege-Kniestück

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
SGSTL	EN-JM 1010 Äquivalent	Feuerverzinkt

RoHS10

■Hülsen

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
SGPPB	EN-JM 1010 Äquivalent	Feuerverzinkt
SUTPB	EN 1.4308 Äquivalent	-

Teile-nummer		SGPPU						SUTPU						SGPPU		SUTPU		
Ausführung	Nr.	Rc (PT)	B ₁		(L) (A)		B		B ₁		(L) (A)		B		Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
															1 - 9 Stk.	10 - 30 Stk.	1 - 9 Stk.	10 - 30 Stk.
SGPPU SUTPU	6A	1/8	15	30	13	25	14	30	13	25								
	8A	1/4	19	33,5	13,5	31	18	33,5	13,5	31								
	10A	3/8	23	38	16	37	22	37,5	16	37								
	15A	1/2	27	41	17	42	26	40,5	17	42								
	20A	3/4	33	51	18,5	49	32	42,5	17	50								
	25A	1	41	54	20	59	41	51	20	59								

* Form von B1 Teil: SUTPU6A, 8A: 2-flach, SUTPU10A, 15A: sechskantig, SUTPU20A, 25A: achtkantig, SGPPU: achtkantig

■ Merkmale:
Diese Verbindungen können gelöst werden, indem die Muttern gelöst werden und die Rohre selbst nicht gedreht werden müssen.

Teile-nummer		SGPCS				SUTCS				SGPCS		SUTCS	
Ausführung	Nr.	Rc (PT)	(D)	L	(D)	L	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	
							1 ~ 9 Stk.	10 ~ 30 Stk.	1 ~ 9 Stk.	10 ~ 30 Stk.			
SGPCS SUTCS	8A	1/4	22	19	22	19							
	10A	3/8	26	23	26	23							
	15A	1/2	30	27	30	27							
	20A	3/4	36	32	36	32							
	25A	1	44	38	44	38							

Teile-nummer		Rc (PT)		D		(T)		(t)		(B)		(f)		(g)		P.C.D.		d		Zulässiger Bolzen-Ø	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.																				1 - 9 Stk.	10 - 30 Stk.
SGPFR	15A	1/2	95	18	12	38	1	51	70	15	M12											
	20A	3/4	100	19	14	42	1	56	75	15	M12											
	25A	1	125	23	14	49	1	67	90	19	M16											
	32A	1 1/4	135	25	16	64	2	76	100	19	M16											
	40A	1 1/2	140	25	16	68	2	81	105	19	M16											
	50A	2	155	29	16	82	2	96	120	19	M16											

Teile-nummer		Rc (PT)		D		(T)		(t)		(B)		P.C.D.		d		Zulässiger Bolzen-Ø	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.																1 - 9 Stk.	10 - 30 Stk.
SUTFR	15A	1/2	95	16	10	30	70	15	M12									
	20A	3/4	100	18	12	36	75	15	M12									
	25A	1	125	18	12	43	90	19	M16									
	32A	1 1/4	135	21	14	54	100	19	M16									
	40A	1 1/2	140	21	14	60	105	19	M16									
	50A	2	155	22	14	74	120	19	M16									

Teile-nummer		Rc (PT)		(D)		A		Stückpreis		Mengen-Rabatt	
Ausführung	Nr.							1 - 9 Stk.	10 - 30 Stk.		
SGSTL	15A		1/2		28		26				
	20A		3/4		34		30				
	25A		1		43		38				

Teile-nummer		Rc (PT)		R(PT)		L		B		SGPPB		SUTPB	
Ausführung	Nr.	T ₁	T ₂							Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
SGPPB SUTPB	12	1/8	1/4	17	17					1 - 9 Stk.	10 - 30 Stk.	1 - 19 Stk.	20 - 50 Stk.
	13	1/8	3/8	18	21								
	14	1/8	1/2	21	26								
	23	1/4	3/8	18	21								
	24	1/4	1/2	21	26								
	26	1/4	3/4	24	32								
	28	1/4	1	27	38								
	34	3/8	1/2	21	26								
	36	3/8	3/4	24	32								
	38	3/8	1	27	38								
	46	1/2	3/4	24	32								
	48	1/2	1	27	38								
	68	3/4	1	27	38								
	610	3/4	1 1/4	30	46								
	810	1	1 1/4	30	46								
	812	1	1 1/2	32	54								
	1012	1 1/4	1 1/2	32	54								
	1016	1 1/4	2	36	63								
	1216	1 1/2	2	36	63								

✎ Nr. 1016 und 1216 haben einen achtkantigen B-Teil. Alle anderen Bereiche sind sechskantig.

■Reduzier-Nippel

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
STUNPS	EN 1.4308 Äquivalent	
STUNPSS	EN 1.4408 Äquivalent	

■Reduzier-Knie-stück

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
SGPED	EN-JM 1010 Äquivalent	Feuerverzinkt
SUTED	EN 1.4308 Äquivalent	-

RoHS10

■T-Stücke zur Reduzierung

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
SGPPTD	EN-JM 1010 Äquivalent	Feuerverzinkt
SUTPTD	EN 1.4308 Äquivalent	-

RoHS10

■Reduzier-Stut-zen

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
SGPSD	EN-JM 1010 Äquivalent	Feuerverzinkt
SUTSD	EN 1.4308 Äquivalent	-

RoHS10

Teile-nummer		R (PT)		STUNPS										STUNPSS		Stückpreis		STUNPS		STUNPSS	
Ausführung	Nr.	T ₁	T ₂	B	L	(A)	(L ₁)	(L ₂)	(d ₁)	(d ₂)	B	L	(A)	(L ₁)	(L ₂)	(d ₁)	(d ₂)	1 - 9 Stk.	10 - 30 Stk.	1 - 9 Stk.	10 - 30 Stk.
STUNPS STUNPSS	12	1/4	1/8	17	33	10	12	11	7	5	16	28	8.0	12.0	7.6	7.5	5.0				
	13	3/8	1/8	21	34	10	13	11	9	5	19	29	7.8	13.1	7.6	10.9	4.9				
	23	3/8	1/4	21	35	10	13	12	9	7	19	33	8.1	12.9	12.0	10.9	7.4				
	24	1/2	1/4	26	38	10	16	12	13	7	24	36	8.1	16.3	11.9	14.5	4.6				
	34	1/2	3/8	26	39	10	16	13	13	9	24	37	8.5	15.5	12.9	14.4	10.9				
	36	3/4	3/8	32	42	11	18	13	16	9	29	39	8.5	17.5	12.3	19.9	11.0				
	46	3/4	1/2	32	45	11	18	16	16	13	29	42	8.2	17.9	15.5	20.0	14.5				
	48	1	1/2	38	48	12	20	16	22	13	36	45	8.3	20.8	15.9	25.5	14.5				
	68	1	3/4	38	50	12	20	18	22	16	36	47	8.4	20.9	17.6	25.5	20.0				

Teile-nummer		Rc (PT)		SGPED										SUTED		SGPED		SUTED	
Ausführung	Nr.	T ₁	T ₂	(D ₁)	(L ₁)	(L ₂)	W	H	(D ₂)	(L ₁)	(L ₂)	W	H	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
SGPED SUTED	24	1/4	1/2	23	31	36	40	24	24	22	30	35	39	24	24				
	34	3/8	1/2	27	31	39	42	25	26	26	30	39	40	25	26				
	36	3/8	3/4	27	37	42	47	28	28	26	36	41	46	28	28				
	46	1/2	3/4	28	35	44	49	30	29	30	36	44	48	30	29				
	48	1/2	1	28	42	46	54	33	32	30	44	47	55	32	33				
	68	3/4	1	34	43	52	57	35	34	36	44	52	57	35	34				

Teile-nummer		Rc (PT)		SGPPTD			SUTPTD			SGPPTD		SUTPTD	
Ausführung	Nr.	T1	T2	(L)	A	B	(L)	A	B	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
										1 - 9 Stk.	10-30 Stk.	1 - 9 Stk.	10-30 Stk.
SGPPTD SUTPTD	24	1/4	1/2	40.5	24	24	39	24	24				
	34	3/8	1/2	41	26	25	40	26	25				
	36	3/8	3/4	47	28	28	46	28	28				
	46	1/2	3/4	48	29	30	48	29	30				