


Verschiedene Rohrklemmen

Zubehör für Rohrhalterungen



RoHS10

MTC




Werkstoff: EN 1.0320 Äquivalent (warm gewickelt)
Schwarz lackiert

Teile-nummer		N (Anzahl Öffnungen)	L	P	Q	B	D	T	Empf. Schrauben für Zusammenbau (Regelgewinde)		Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.								Ein Stapel	Zwei Stapel		
MTC	38	1	55									
		2	92.5									
		3	130	37.5	27.5	26	9	2.3	M8-50	M8-90		
		4	167.5									
		5	205									
	50	1	70									
		2	120									
		3	170	50	35	26	9	2.3	M8-65	M8-115		
		4	220									
		5	270									
MTC	75	1	100									
		2	175									
		3	250	75	50	38	11	3.2	M10-90	M10-170		
		4	325									
		5	400									
MTC	100	1	130									
		2	230	100	65	42	11	4	M10-120	-		

Anzahl möglicher Kombinationen

	Top			
	38	50	75	100
Unten				
38	*○	×	×	×
(MCKB)	38-8			
50	×	*○	×	×
(MCKB)		50-8		
75		○	*○	×
(MCKB)	75-8	75-10		
100	×	○	×	○
(MCKB)		100-8		100-10



* Aktivieren, um die Montage (2 Stapel) mit den empfohlenen Sechskantschrauben durchzuführen.
○ : Aktivieren, um die Montage mit den Kupplungsschrauben (MCKB) durchzuführen.
× : Zusammenbau ist nicht möglich.




Ordering Example

Teile-nummer	-	N (Anzahl Öffnungen)
MTC50	-	4




Example

Zur Befestigung der Rohrhalterung am Rahmen wird ein Befestigungsadapter am Körper der Rohrhalterung angebracht.




Zur Befestigung des Körpers der Rohrhalterung wird der Schweißadapter am Rahmen angeschweißt.



Gummi-buchsen

MCBR (für zöllige Rohre)
MCBM (für metrische Rohre)




RoHS10

Außen-Ø zöllige Rohre	
Nenngröße	mm
1/8	10.5
1/4	13.8
3/8	17.3
1/2	21.7
3/4	27.2
1	34.0
1 1/4	42.7
1 1/2	48.6
2	60.5

Werkstoff: Neopren-Gummi

Montagead-apter


MCMA



RoHS10

Werkstoff: Aluminiumlegierung in Gussform (EN AC-46100 Äquivalent)

Kupplungs-schrauben




RoHS10

* Einzelheiten zu passenden Rohrhalterungen
Siehe Anwendungsbsp. Beispiel S.1289
Werkstoff M=8 EN 1.1191 Äquivalent
M=10 EN 1.7220 Äquivalent
S Oberflächenbehandlung: chromatiert (II-wertig)

Anschwei-ßadapter

MCWA



RoHS10

Werkstoff: EN 1.0038 Äquivalent.

Teile-nummer		Auswahl P=passender Rohrdurchmesser (Bei zölligen Rohren sind die obigen Zahlen zu wählen.)						L	L1	D	D1	Passende Korpus-nummer
Ausführung	Nr.	1	2	3	4	5	6					
MCBR (für zöllige Rohre)	38	(1/8)	(1/4)	(3/8)				36	13.2	22.8	28.8	38
	50	(1/8)	(1/4)	(3/8)	(1/2)	(3/4)		36	13.2	33.2	40.8	50
	75			(3/8)	(1/2)	(3/4)	(1)	48	19.3	56	64.4	75
	100					(3/4)	(1)	52	17.8	76	88	100
MCBM (für metrische Rohre)	38	6	8	10	12	15	16	36	13.2	22.8	28.8	38
	50	10	12	15	16	18	20	36	13.2	33.2	40.8	50
	75	10	12	15	16	18	20	48	19.3	56	64.4	75
	100							52	17.8	76	88	100

Nr.	P	MCBR (für zöllige Rohre)		Nr.	P	MCBM (für metrische Rohre)		Nr.	P	MCBM (für metrische Rohre)	
		Stückpreis	Mengen-Rabatt			Stückpreis	Mengen-Rabatt			Stückpreis	Mengen-Rabatt
38	1		10-50	38	6		10-50	75	20		
	2				8				22		
	3				10				25		
	4				12				28		
	5				15				30		
50	1			50	16			100	32		
	2				18				34		
	3				10				35		
	4				12				38		
	5				15				40		
75	1			75	16				42		
	2				18				28		
	3				20				30		
	4				22				32		
	5				25				35		
100	1				30				38		
	2				10				40		
	3				12				42		
	4				15				50		
	5				18						

Teile-nummer		P	L	L1	D	D1	Passende Korpusnum-mer	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.								
MCMA	38	8.5	32	13.3	21.2	28.8	38		
	50	8.5	32	13.3	31.2	40.8	50		
	75	13	43	19.5	54	64.4	75		

Teile-nummer		M (Regel-gewinde)	S	T	B	M1 (Regel-gewinde)	Passende Korpusnum-mer	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.								
MCKB	38	8	50	23	17	M8	38		
	50	8	65	23	17	M8	50		
	75	8	90	23	17	M10	75		
		10	90	33	17	M10	75		
	100	8	120	23	17	M10	100		
		10	120	33	17	M10	100		

Teile-nummer		M (Regel-gewinde)	T	B	Passende Korpusnummer	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.						
MCWA	38	M8	16	25	38		
	50	M8	16	25	50		
	75	M10	19	38	75		
	100	M10	25	44	100		



Ordering Example

Teile-nummer	-	P oder M
MCBM38	-	10
MCMA50	-	
MCKB100	-	8
MCWA75	-	