

Schlauchleitungen / Aluminium-Schlauchleitungen

Montageflansch, preiswerte Ausführung



Montageflanche Standard




RoHS10


Ausführung	Ausführung für Schlauchleitungen für Aluminiumschlauchleitungen	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Economy-Ausführung	HOFMN	Polycarbonat, ABS (glasfaserverstärkt)	-
Standard	HOFM HOFS HOAFM HOAFS	EN 1.0038 Äquivalent EN 1.4301 Äquivalent	Entzunderlackierung Polymethylmethacrylat

Die Temperaturbeständigkeit von HOFMN beträgt 80°C.

HOFMN



HOFM HOFS HOAFM HOAFS




Kniestücke



RoHS10

Ausführung	Ausführung für Schlauchleitungen für Aluminiumschlauchleitungen	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
HOEM HOES	HOAEM HOAE	EN 1.0038 Äquivalent EN 1.4301 Äquivalent	Entzunderlackierung Polymethylmethacrylat




Teile-nummer	Ausführung	Nenn-Ø	D	L	D1	P.C.D.	d1	t	Stückpreis
									HOFMN HOFM HOFS
	für Schlauchleitungen	38	38	32	66	52			
	Economy-Ausführung	50	50.8	39	79	65	6.6	3	
		65	63.5	50	91.5	77.5			
	Ausführung	75	76.3	57	111	94	9		
		38	38	28	66	52		1.2	
		50	50.8	35	79	65	6.6	1.5	
	für Schlauchleitungen	65	63.5	46	91.5	77.5			
	Standard	75	76.3	53	111	94	9	2	
		90	89.1	63	123	106			
		100	101.6	70	136	119			
		125	127	84	162	144	11		
		150	152.4	101	188	170			

Teile-nummer	Ausführung	Nenn-Ø	D	L	D1	P.C.D.	d1	t	Stückpreis
									HOAFM HOAFS
		38	38	28	66	52		1.2	
		50	48.6	35	79	65	6.6	1.5	
	für Aluminium Schlauchleitungen	65	63.5	46	91.5	77.5			
		75	75	53	111	94	9	2	
		100	98	70	136	119			
		113	112	75	152	134			
		125	124	80	168	148	11		
		150	149	90	193	173			

Teile-nummer	Ausführung	Nenn-Ø	D	A	A1	B	D1	P.C.D.	d1	t	Stückpreis
											HOEM HOES
		38	38	61	28	63	66	52		1.2	
		50	50.8	78	35	82	79	65	6.6	1.5	
		65	63.5	90	35	89	91.5	77.5			
	für Schlauchleitungen	75	76.3	100	35	94	111	94	9	2	
		100	101.6	130	45	124	136	119			
		125	127	149	55	151	162	144			
		150	152.4	174	60	176	188	170			

Teile-nummer	Ausführung	Nenn-Ø	D	A	A1	B	D1	P.C.D.	d1	t	Stückpreis
											HOAEM HOAE
		38	38	61	28	63	66	52		1.2	
		50	48.6	78	35	82	79	65	6.6	1.5	
	für Aluminiumschlauchleitungen	65	63.5	90	35	89	91.5	77.5			
		75	75	100	35	94	111	94	9	2	
		100	98	130	45	124	136	119			
		113	112	138	50	140	152	134			
		125	124	149	55	151	168	148			
		150	149	174	60	176	193	173			

Ex Example



Spezifikationen
Betriebstemperaturbereich: 0 ~ 160°C

- Kombinationen mit Schlauchleitungen auf S. 1303.
- Verwendung mit Schlauchklemmen auf S. 1322.
- Achten Sie bei der Auswahl der Sauglöcher und Schlauchklemmen auf das Maß D der Rohrteile und den Innen-Ø des Spiralschlauchs (bei der Ausführung mit Stutzen auf den Innen-Ø des Stutzens).


Ordering Example
Teile-nummer
HOAFM 65
HOFMN 38
HOAEM 50

Reduzierstücke




RoHS10

Ausführung	Ausführung für Aluminiumschlauchleitungen	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Mit Flansch	Ohne Flansch	Mit Flansch	Ohne Flansch
HORM HOARM HOARFM	HOARM HOAR HOAFR	EN 1.0038 Äquivalent EN 1.4301 Äquivalent	Entzunderlackierung Polymethylmethacrylat




Lebensmittelechte Beschichtung



RoHS10

Ausführung	Ausführung für Schlauchleitungen	Werkstoff
HOSYS		EN 1.4301 Äquivalent




Dämpfer



RoHS10

Ausführung	Ausführung für Aluminiumschlauchleitungen	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
Ohne Flansch	Mit Flansch	Flansch, beidseitig	Ohne Flansch
HOANM HOANPM HOANPFM	HOAN HOANP HOANFP	EN 1.0038 Äquivalent EN 1.4301 Äquivalent	Entzunderlackierung Polymethylmethacrylat



Teile-nummer	Ausführung	Nenn-Ø	Schlauch-Nenn-Ø	d	D	L	D1	P.C.D.	d1	t1	t2	Stückpreis
												HORM HORS
		38	50	38	50.8		79	65		1.2	1.5	
			65		63.5		91.5	77.5	6.6			
		50	75	50.8	76.3	90	111	94		1.5		
			100		101.6		136	119				
		65	75	63.5	76.3		111	94	9	2		
			100		101.6		136	119				
		75	100	76.3	101.6	100	136	119				
		125	150	127	152.4		188	170				

Teile-nummer	Ausführung	Nenn-Ø	Schlauch-Nenn-Ø	d	D	L	D1	P.C.D.	d1	t1	t2	Stückpreis
												HOARM HOAR HOAFM HOAFR
		38	50	38	49		79	65	6.6	1.2	1.5	
			65	48.6	63.5		91.5	77.5				
		50	75	49	75	90	111	94		1.5		
			100	49	98		136	119				
		65	75	63.5	75		111	94	9	2		
			100	63.5	98		136	119				
		75	100	75	98		136	119				
		100	113	98	112	100	152	134				
		113	125	112	124		168	148				
		125	150	124	149		193	173				

Teile-nummer	Ausführung	Nenn-Ø	A	B	D	A1	B1	t	t1	L	L1	Stückpreis
		38	50	100		38	50	48	1.2	1.2		
			100	100								
		50	75	100		50.8	61	61	1.5		90	30
			100	150								
		65	100	150		63.5	74	74	1.5			
			150	200								
		75	150	200		76.3	86	86	2.0	120	40	
			200	200								
		100	200	300		101.6	112	112		150		

Teile-nummer	Ausführung	Nenn-Ø	D	A	B	C	D1	P.C.D.	d1
		38	38				66	52	
		50	48.5		99	41	79	65	6.6
		65	63.5				91.5	77.5	
		75	75		119	51	111	94	9.0
		100	98				136	119	
		125	124		150	66	168	148	
		150	149				193	173	

Nenn-Ø	Stückpreis
	HOANM HOAN HOANPM HOANP HOANPFM HOANFP
38	
50	
65	
75	
100	
125	
150	

Spezifikationen
Betriebstemperaturbereich: 0 ~ 160°C

Ordering Example
Teile-nummer
HORM50-65