

Rotationsdüsen/Düsen mit Durchflussregler

Rotationsdüse




RoHS 10

Ausführung	Werkstoff	Wärmedämmtemperatur
SPNZ	Körper: EN 1.4301 Äquivalent Düse: EN AW-2017 Äquivalent Mini-Dichtung: NBR Lager: Sicherungsring	60°C


Eigenschaften

Während des Drehens die Luft herausblasen.
Das interne Lager dreht sich mit dem durch die Druckluft erzeugte Moment.
Durch die Drehung ist ein stärkerer Luftstrahl möglich.


Spitzenform A



B



C



Teile-nummer		Öffnung	T	Luftdurchfluss NL/Min. (bei 0.3MPa)	Gewicht (g)	Stückpreis 1~4 Stk.	Mengen-Rabatt		
Ausführung	Spitzenform						5~9	10~19	20~30
SPNZ	A (Kleiner Winkel) B (Weitwinkel) C (Seite)	3-Ø1.2	R1/8	110	28				

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.



Ordering Example

Teile-nummer - Spitzenform
SPNZ - A

Düsen-Durchfluss-regler




RoHS 10

Ausführung	Werkstoff	Wärmedämmtemperatur
AFCS	Körper: EN 1.4301 Äquivalent Düse: EN 1.4301 Äquivalent O-Ring: NBR Mutter: EN 1.4301 Äquivalent	60°C

Eigenschaften

Luftdüsen mit einstellbarem Durchfluss
Nach unten steuerbar ohne Geschwindigkeitssteuerung.
Kann anhand des integrierten Verschlussmechanismus an einer beliebigen Position befestigt werden.



Teile-nummer		T	M	d	L		W	Gewicht (g)	Stückpreis 1~4 Stk.	Mengen-Rabatt		
Ausführung	Nr.				(max)	(min)				5~9	10~19	20~30
AFCS	1	R1/8	M6	2	38	35	13	17				
	2		M8	3	39	36						


Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.




Ordering Example

Teile-nummer
AFCS1


Darstellung der Luftdurchflussdaten



Darstellung der Luftdurchflussdaten



Example



(Reinigung des zylindrischen Werkstücks Innen-Ø/Außen-Ø)


Konische Luftsprühdüse/radiale Luftdüse

Konische Luftsprühdüse





RoHS 10


ACNA



Luftsprühbild 20°



Luftsprühbild 30°



Werkstoff: EN AW-2017 Äquivalent

Teile-nummer		Luft-Projektionswinkel	Öffnung	T	Luftdurchfluss NL/Min. (bei 0.3MPa)	Gewicht (g)	Stückpreis 1~4 Stk.	Mengen-Rabatt		
Ausführung	Nr.							5~9	10~19	20~50
ACNA	1	20 30	9-Ø1.0 (umlaufende Staudrucköffnung) 1-Ø0.8 (mittige Staudrucköffnung)	R1/8	195	2				

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.



Ordering Example

Teile-nummer - Luft-Projektionswinkel
ACNA1 - 20



Radiale Luftdüsen

AEDA





RoHS 10



F (30° vorne)



S (Seite)



B (15° Rückseite)



Werkstoff: EN 1.4305 Equiv.

Teile-nummer		Luftsprüh-richtung	Öffnung	D	T	L	Luftdurchfluss NL/Min. (bei 0.3MPa)	Gewicht (g)	Stückpreis 1~4 Stk.	Mengen-Rabatt		
Ausführung	Nr.									5~9	10~19	20~50
AEDA	2	F (30° vorne) S (Seite) B (15° Rückseite)	8-Ø1.6	14	R1/4	22 23 26	240 330 350	15 15.5 17.5				

Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.




Ordering Example


Teile-nummer - Luftsprührichtung
AEDA2 - F



Example



(Oberflächenreinigung der Linse)



Interne Reinigung des zylindrischen Werkstücks

Beziehung zwischen Projektionswinkel und Sprühabstand

