

Gelenkarme

Bohrung mit Kerbe/Langloch


■ **Eigenschaften:** Einseitiger Gelenkarm, der als einfache Befestigung verwendet werden kann.

■ **Mit Kerbe**

RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
LNCB	EN 1.1191	Brüniert
LNCM	Äquiv.	Chemisch vernickelt
LNCS	EN 1.4301 Äquiv.	—

25 / (✓ / ✓ / 1.6 /)



Teilenummer		D2 Auswahl	L 1mm-Schritte	W	T	F	X	C	Stückpreis		
Ausführung	D1H7								LNCB	LNCM	LNCS
LNCB LNCM LNCS	5	3 4 5	15~150	16	5	6	(D2/2)+C+3	3			
	6	4 5 6	15~150	16	5	6		3			
	8	5 6 8	22~150	22	6	8		3			
	10	6 8 10	25~200	22	6	9		5			
	12	6 8 10 12	28~200	25	6	10		5			
	15	8 10 12 15	35~200	32	9	12		5			
	20	10 12 15 20	45~300	38	12	15		8			



Ordering
Example


Teilenummer - D2 - L
LNCB10 - 6 - 150

■ **Langloch**

RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
LNDLB	EN 1.1191 Äquiv.	Brüniert
LNDLM	Äquiv.	Chemisch vernickelt
LNDLS	EN 1.4301 Äquiv.	—

25 / (✓ / ✓ / 6.3 /)



Teilenummer		L 1mm-Schritte	d 1mm-Schritte	Z 1mm-Schritte	T Auswahl	W	ℓ	F	C	Stückpreis		
Ausführung	D1									LNDLB	LNDLM	LNDLS
LNDLB LNDLM LNDLS	5	10~150	3~12 D1≥d	1~30	5 6 9	13	L+13	W/2	3			
	6	11~150		31~50	5 6 9	16	L+16		3			
	8	12~150		1~30	5 6 9	16	L+16		3			
	10	13~200		31~50	5 6 9	19	L+19		3			
	12	14~200		1~30	5 6 9	25	L+25		5			
				31~50	5 6 9	25	L+25		5			
				1~30	5 6 9 12	25	L+25		5			
				31~50	5 6 9 12	25	L+25		5			
				1~30	5 6 9 12	25	L+25		5			
				31~50	5 6 9 12	25	L+25		5			

⚠ L ≥ (D1/2) + (d/2) + 5 ⚠ 1 ≤ Z ≤ L - ((D1/2) + (d/2) + 5) ⚠ Wenn d=3, T≤6; wenn d=4, T≤9.



Ordering
Example

Teilenummer - L - d - Z - T
LNDLM8 - 120 - 6 - 40 - 5

Gabelköpfe


Mit Gewinde/Gewindebohrung

■ **Eigenschaften:** Sie können beliebig konstruieren, wo der Gelenkarm montiert werden soll.

RoHS10

Mit Gewinde		Gewindebohrung		Werkstoff	Oberflächenbehandlung
U-Form	T-Form	U-Form	T-Form		
LKTMB	LKSMB	LKTFB	LKSFB	EN 1.1191 Äquiv.	Brüniert
LKTMM	-	-	LKSFM		
LKTMS	LKSMS	LKTFS	-	EN 1.4301 Äquiv.	Chemisch vernickelt

25 / (✓ / ✓ / 6.3 / 1.6 /)



■ **Mit Außengewinde**

⚠ Toleranz ist H8 bei Maß P der Ausführung U-Form mit Gewinde beträgt mind. 10mm.

Teilenummer		L 1mm-Schritte	F 1mm-Schritte	E 1mm-Schritte	P 1mm-Schritte	T Auswahl	D	ℓ	W1	H	W2
Ausführung	M-Steigung										
U-Form, mit Gewinde LKTMB LKTMM LKTMS	T-Form, mit Gewinde LKSMB LKSMS	4~0.7	20~50	3~12	3~6	5	10	8	8	0.5	6
		5~0.8	L≥E+ℓ+6	E≥P/2+1	3~8	5 6	12	10	1	7	
		6~1.0			3~8	5 6 9 *10 *12	16	10	13	1.5	9
		8~1.25	20~90	5~20	*3~10	5 6 9 10 *12	20	17			
		10~1.5	L≥E+ℓ+6	E≥P/2+1	*3~12	5 6 9 10 *12	25	22			
		16~2.0			3~16	5 6 9 10 12 *16					

* nur für T-Form-Ausführung.

■ **Mit Innengewinde**

Teilenummer		L 1mm-Schritte	E 1mm-Schritte	P 1mm-Schritte	T Auswahl	D	ℓ	W1	H	W2
Ausführung	M-Steigung									
U-Form, mit Gewinde LKTFB LKTFS	T-Form, mit Gewinde LKSFB LKSFM	5~0.8	3~12	3~5	5 *6	10	8	8	0.5	6
		6~1.0	L≥Mx2+9+E	E≥P/2+1	3~6	12	10	1	7	
		8~1.25	30~100	5~20	3~8	16	10	13	1.5	9
		10~1.25	L≥Mx2+9+E	E≥P/2+1	*3~10	18	14			
		10~1.5			*3~12					
					5 6 9 10 *12					

* nur für T-Form-Ausführung.




Ordering
Example

Teilenummer - L - F - E - P - T
LKTMB10-1.5 - 55 - F15 - E6 - P6 - T5
LKTFB8-1.25 - 55 - - E6 - P6 - T5



Example



M-Steigung	Stückpreis					
	Mit Gewinde			Mit Gewinde		
	LKTMB LKSMB	LKTMM	LKTMS LKSMS	LKTFB LKSFB	LKSFM	LKTFS
4~0.7				-	-	-
5~0.8						
6~1.0						
8~1.25						
10~1.25	-	-	-			
10~1.5						
16~2.0				-	-	-