

# Gelenkarme

Universell einsetzbar

**Eigenschaften:** Es sind Vierkant- oder runde Ausführungen erhältlich.

**RoHS 10**


Ausführung		Werkstoff
Quadratisch	Rund	EN 1.0038 Äquiv.
LACF	LACG	

**Universell einsetzbar**

Ausführung	Teilenummer	DH7	L 5mm-Schritte	W vorgefertigt	A	B	F	Stückpreis	
								LACF	LACG
Quadratisch LACF	3	3	40~100	5 6 9	20	20	15		
	4	4							
	5	5							
	6	6	50~100	5 6 9 12	25	25	18		
	8	8							
	10	10	50~120	9 12 16 19	28	28			
Rund LACG	12	12					20		
	13	13							
	14	14							
	15	15	60~120	12 16 19	32	32			
	16	16							
	18	18							
	20	20							
	22	22		12 16 19 22	38	38	25		
	25	25							

**Ordering Example** Teilenummer - L - W  
LACF12 - 120 - 16

**Alterations** Teilenummer - L - W - (KC, SC)  
LACF10 - 75 - 16 - KC



Optionen	30° Freistich	Nut, Gewinde-Optionen
Opt.-Nr.	KC	SC
Spez.	Fügt 30° Freistich hinzu ⊗ Nicht verfügbar wenn L-(Fx2)<30. ⊕ Bearbeitung in der gleichen Richtung, wie in der Zeichnung oben, wenn Angabe von SC-Optionen.	Hinzufügen eines Freistichs und einer Gewindebohrung für die Montage eines Anschlags. ⊗ Nicht verfügbar wenn L-(Fx2)<30.

# Gelenkhebel

Standardausführung für Gelenkköpfe/Ausführung mit 2 Gelenken

**Eigenschaften:** Es sind drei Werkstoff-Ausführungen erhältlich.

**Standardausführung für Gelenkköpfe** **RoHS 10**

Ausführung	Werkstoff	SOberflächenbehandlung	AZubehör
CLKB	EN 1.1191 Äquiv.	Brüniert	Innensechskantschraube (EN 1.7220 Äquiv.)
CLKM	EN 1.4301 Äquiv.	Chemisch vernickelt	Innensechskantschraube (EN 1.4301 Äquiv.)
CLKS	EN 1.4301 Äquiv.	-	-
CLKA	EN 1.4301 Äquiv.	-	-

**2 Maßtabelle**

d	3	4	5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	25
5	L+16	L+17	L+18										
6	L+17	L+18	L+19	L+20									
8	L+21	L+22	L+23	L+24									
10	L+22	L+23	L+24	L+25	L+27								
12	L+23	L+24	L+25	L+27	L+30								
14	L+27	L+28	L+29	L+31	L+32								
15	L+27	L+28	L+30	L+32	L+34	L+35							
16	L+27	L+30	L+31	L+33	L+34	L+36							
18	L+32	L+33	L+35	L+36	L+37	L+38	L+40						
20	L+32	L+34	L+35	L+36	L+37	L+38	L+40	L+42					
25	L+36	L+37	L+38	L+39	L+40	L+42	L+44	L+48					

Teilenummer	Ausführung	DH7	d Auswahl	L 1mm-Schritte	T	W	F	G	Mitgelieferte Schraube M	d1	Stückpreis			
											CLKB	CLKM	CLKS	CLKA
CLKB CLKM CLKS CLKA	5	3 4 5		10~100	6	10	11	6	M4-10	4.5				
	6	3 4 5 6							M6-12	6.6				
	8	4 5 6 8		15~150	10	12	14	8	M6-15					
	10	4 5 6 8 10							M6-20					
	12	5 6 8 10 12		20~150	12	22	18	12	M6-25					
	14	6 8 10 12 14							M8-25					
	15	6 8 10 12 14 15							M8-30					
	16	8 10 12 14 15 16		30~150	15	25	22	15						
	18	8 10 12 14 15 16 18												
	20	8 10 12 14 15 16 18 20		40~150	15	32	25	18						
	25	10 12 14 15 16 18 20 25												



**Ausführung mit 2 Gelenken** **RoHS 10**

Ausführung	Werkstoff	SOberflächenbehandlung	AZubehör
CLKWB	EN 1.1191 Äquiv.	Brüniert	Innensechskantschraube (EN 1.7220 Äquiv.)
CLKWM	EN 1.4301 Äquiv.	Chemisch vernickelt	Innensechskantschraube (EN 1.4301 Äquiv.)
CLKWS	EN 1.4301 Äquiv.	-	-

Teilenummer	Ausführung	DH7	d Auswahl	L 1mm-Schritte	W	F	G	Mitgelieferte Schraube M (2 Stk.)	d1	T	Stückpreis			
											CLKWB	CLKWM	CLKWS	
CLKWB CLKWM CLKWS	5	3 4 5		10~100	10	11	6	M4-10	4.5	6				
	6	3 4 5 6						M6-12	6.6	10				
	8	4 5 6 8		15~150	16	15	9	M6-15						
	10	4 5 6 8 10						M6-20						
	12	5 6 8 10 12		20~150	18	16	10	M6-25						
	14	6 8 10 12 14						M8-25						
	15	6 8 10 12 14 15						M8-30						
	16	8 10 12 14 15 16		30~150	22	20	14							
	18	8 10 12 14 15 16 18												
	20	8 10 12 14 15 16 18 20		40~150	28	22	15							
	25	10 12 14 15 16 18 20 25												

**Ordering Example** Teilenummer - d - L  
CLKWB8 - 6 - 100  
CLKWM20 - 16 - 100

**Alterations** Teilenummer - d - L - (DKC, CKC, RC)  
CLKB12 - 8 - 90 - DKC



Optionen	Teil d mit Passung über und Toleranz L	C Anfasung	Teil d Langloch
Opt.-Nr.	DKC	CKC	RC
Spez.	Fügt Passung (dH7) an Teil d hinzu und ändert die Längstoleranz. ⊕ Ausführung mit 2 Klammern, nicht nur die Längstoleranz. Bestellnr. DKC d der Toleranz Toleranz L 3 ±0.012 4 ±0.012 5 ±0.012 6 ±0.015 8 ±0.015 10 ±0.018 12 ±0.018 15 ±0.018 16 ±0.021 25 0	Fügt Anfasung an Seite d hinzu. Bestellnr. CKC d Gestalt 3-12 C2 14-25 C3	Fügt Langloch zu Teil d hinzu. Z=1mm-Schritte Bestellnr. RC-25 Z d ⊕ Z d ⊕ 1<Z:100 ⊕ Nur verfügbar bei CLKB, CLKM, CLKS und CLKA.