




6-Oberfläche gefräst/6-Oberfläche gefräst Ringschleifen an oberer/unterer Oberfläche



Teilenummer	Oberflächenbearbeitungsverfahren
SC6F	6-Oberfläche gefräst
SCAH	6-Oberfläche gefräst Ringschleifen an oberer/unterer Oberfläche

Toleranz	A, B	~99mm	100~250	251~
		±0.2	±0.25	±0.4



M Werkstoff: EN 1.1206 Äquiv.

■ 6-Oberfläche gefräst

[illegible]

Ordering Example

Teilenummer	A	B	T
SC6F	100	100	8
SCAH	100	100	8

■ Präzisionsstandards

(max. Wert)

Artikel		SC6F	SCAH
Dicke Parallelität (pro 100mm)		0.05	0.012
Ebenheit (pro 100mm)	T5, 6	0.1	0.05
	T8~15	0.07	0.03
	T16~25	0.05	0.015
	T28~50		0.012
Rechtwinkligkeit der Bezugsfläche		0.015 pro 100mm	
Fassung am Umfang		C0.2~C0.5	C0.5~C1.0

■ 6-Oberfläche gefräst Ringschleifen an oberer/unterer Oberfläche

[illegible]