

Konfigurierbare Platten - Kupfer/Messing
Cr-Kupfer-/Messingplatten
Preisliste

Blöcke mit hoher Genauigkeit
Rechtwinkligkeit aller Winkel garantiert



6-Oberflächen gefräst + Schließen an oberer/unterer Oberfläche

(Bsp.) Für C28PL-255.3-100-10
Maß A Fläche Stückpreis Preis

CCSPL (Chrom-Kupfer 4-Oberfläche gefräst und gewalzt)

Table with columns A, B, T, and thickness ranges (5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30) for CCSPL material.

CCSPF (Chrom-Kupfer 6 Oberfläche gefräst)

Table with columns A, B, T, and thickness ranges (3-3.9 to 25-30) for CCSPF material.

C28PL (Messingplatten 4-Oberfläche gefräst und gewalzt)

Table with columns A, B, T, and thickness ranges (5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30) for C28PL material.

C28PF (Messingplatten, 6-Oberfläche gefräst)


Table with columns A, B, T, and thickness ranges (3-3.9 to 25-30) for C28PF material.



Table with columns: Teilenummer, Schmal, Standard, Werkstoff, Härte, Artikel, Standard-wert, Dicke Parallelität, Dicke Ebenheit, Rechtwinkligkeit (alle Ebenen), Fasung am Umfang.



Ordering Example
Teilenummer - A - B - T
U-SCFBG - 99.9 - 10.1 - 3.01
SSFBG - 30.5 - 20.6 - 17.13



Flach (T=3~9,99mm)

Table with columns A, B, T, and thickness ranges (3-4.99, 5-7.99, 8.0-9.99) for Flach material.

Standard (T=10~60mm)

Large table with columns A, B, T, and thickness ranges (10.0-60.0, 60.1-100.0, 100.1-130.0, 130.1-160.0, 160.1-180.0, 180.1-200.0) for Standard material.