



UVP zzgl. MwSt\* : 162,00 EUR



### Hauptmerkmale

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Produktserie                | TeSys LE          |
| Produkt oder Komponententyp | Durchführungen    |
| Farbton                     | Schwarz           |
| Menge pro Satz              | Satz aus 50 Stück |

### Zusatzmerkmale

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Material                 | CR (chloroprene) |
| Äußerer Kabeldurchmesser | 10...14 mm       |
| Bohrungsdurchmesser      | 23 mm            |

### Montage

|                |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP67 |
|----------------|------|

### Nachhaltigkeit

|                                |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad der Umweltverträglichkeit | Green-Premium-Produkt                                                                                                                                            |
| ROHS                           | Konform - seit 0852 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung<br><a href="#">Schneider-Electric-Konformitätserklärung</a>                                       |
| REACH                          | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert<br>Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert |
| Umgebungsbedingungen Produkt   | Verfügbar                                                                                                                                                        |
| Entsorgungshinweise            | Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich                                                                                                             |