


Produktinformation

RKMV - RKMV 3-224/5 M

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: M8, M12 Steckverbinder: M8 Steckverbinder: Einseitig umspritzte M8-Steckverbinder: Buchsen: Standard-Ausführungen, mit Schraub- oder

Rastverschluss: RKMV

http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256303-250524-250526-250528-251194/de/RKMV3_224_0500/ulistate

| | |
|---|---|
| Name | RKMV |
| |  |
| | Anschlussleitungen für Aktoren, Sensoren und Verteiler, einseitig, M8 Kupplung, gerade, mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel, 3-polig, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 5 Meter. |
| Lieferinformationen | |
| Lieferstatus | bestellbar |
| Produktbeschreibung | |
| Typ | RKMV 3-224/5 M |
| Bestell-Nr. | 12955 |
| Beschreibung | Anschlussleitungen für Aktoren, Sensoren und Verteiler, einseitig, M8 Kupplung, gerade, mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel, 3-polig, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 5 Meter. |
| Hinweis | Ein Einsatz der Produkte in aggressiven Medien ist im Einzelfall zu überprüfen. |
| Polzahl | 3 |
| Gehäusefarbe | schwarz transluzent |
| Produkteigenschaften | Vibrationsfestigkeit, Schleppkettene geeignet, Ölbeständigkeit |
| Klassifizierungen | |
| Belden-Brand | Lumberg-Automation |
| Mechanische Daten | |
| Art des Steckkontaktes | Kupplung |
| Ausführung des Gehäuses | gerade |
| Gewindeart | M8 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M8 |
| LED-Anzeige vorhanden | ✘ |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur (Wert) | -40 °C ... 90 °C |
| Schutzart (IP), montiert | IP67 / IP69K |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Werkstoffe | |
| Gehäusematerial / Griffkörper | TPU |
| Kontaktträgermaterial | PA/TPU |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung | unternickelt und 0,8 µm vergoldet |
| Material Verschraubung / Mutter | CuZn, vernickelt |
| Material Dichtung | FKM |
| Elektrische Daten | |
| Durchgangswiderstand | ≤ 5 mΩ |
| Nennstrom | 4 A bei 40°C |
| Nennspannung | 60 V |
| Bemessungsspannung | 63 V |
| Prüfspannung | 1,5 kV eff./60 s |
| Isolationswiderstand | > 1 GΩ |
| Zulassungen | |
| Zulassungen | UL |
| Kabel | |
| Kabellänge | 5 m |

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: M8, M12 Steckverbinder: M8 Steckverbinder: Einseitig umspritzte M8-Steckverbinder: Buchsen: Standard-Ausführungen, mit Schraub- oder


Rastverschluss: RKMV

http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256303-250524-250526-250528-251194/de/RKMV3_224_0500/ui:state

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Kabelbezeichnung | 224 |
| Kabelbeschreibung | Leitung für Sensoren und Aktoren |
| Farbe des Mantels | schwarz |
| Werkstoff des Mantels | PUR |
| halogenfrei nach EN 50267-2-3 | ✓ |
| geschirmt | ✗ |
| Schweißfunkenfest | ✗ |
| Außendurchmesser des Kabels | 4,3 mm |
| Leiteranzahl | 3 |
| Leitungsaufbau | 3 x 0,34 mm ² |
| Leiterraufbau | 43 x 0,10 mm |
| Flammwidrigkeit gemäß Norm | ja |

Bilder

Zeichnung


**3-polig
3 poles**

 1 = braun / brown
 3 = blau / blue
 4 = schwarz / black

 Belden Deutschland GmbH
 Im Gewerbepark 2
 58579 Schalksmühle
 Germany
 Telefon: +49 7127/14-1806
 E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.