


Produktinformation

RSMV-RKMV - RSMV 3-RKMV 3-224/2 M

Industrial Connecting Solutions:Rund-Steckverbinder:M8, M12 Steckverbinder:M8 Steckverbinder:Beidseitig umspritzte M8-Steckverbinder:M8 Stecker auf M8 Buchse:RSMV-RKMV

http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256303-250042-248348-248441/de/RSMV3_RKMV3_224_0200/uisstate

Name	RSMV-RKMV
	
	Verbindungsleitung für Aktoren und Sensoren, M8-Stecker, mit selbstsicherndem Schraubverschluss, gerade Ausführung, 3-polig, M8 Kupplung mit Rastverschluss, gerade Ausführung, 3-polig, mit selbstsicherndem Schraubverschluss, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 2 Meter.
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Typ	RSMV 3-RKMV 3-224/2 M
Bestell-Nr.	45312
Beschreibung	Verbindungsleitung für Aktoren und Sensoren, M8-Stecker, mit selbstsicherndem Schraubverschluss, gerade Ausführung, 3-polig, M8 Kupplung mit Rastverschluss, gerade Ausführung, 3-polig, mit selbstsicherndem Schraubverschluss, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 2 Meter.
Hinweis	Ein Einsatz der Produkte in aggressiven Medien ist im Einzelfall zu überprüfen.
Polzahl	3
Gehäusefarbe	schwarz transluzent
Gehäusefarbe, Seite 2	schwarz transluzent
Produkteigenschaften	Vibrationsfestigkeit, Ölbeständigkeit, Schleppkettene geeignet
Klassifizierungen	
Belden-Brand	Lumberg-Automation
Mechanische Daten	
Art des Steckkontaktes	Stecker
Art des Steckkontaktes, Seite 2	Kupplung
Ausführung des Gehäuses	gerade
Ausführung des Gehäuses, Seite 2	gerade
Gewindeart	M8
Gewindeart, Seite 2	M8
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8
Ausführung des elektrischen Anschlusses, Seite 2	Steckverbinder M8
LED-Anzeige vorhanden	✘
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Wert)	-40 °C ... 90 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoffe	
Gehäusematerial / Griffkörper	TPU
Gehäusematerial/Griffkörper, Seite 2	TPU
Kontaktträgermaterial	PA/TPU
Kontaktträgermaterial, Seite 2	PA/TPU
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	unternickelt und 0,3 µm vergoldet
Kontaktmaterial, Seite 2	CuZn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung, Seite 2	unternickelt und 0,3 µm vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	CuZn, vernickelt
Material Dichtung	FKM (Kupplung)
Elektrische Daten	
Nennstrom	4 A bei 40°C
Nennspannung	60 V


Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: M8, M12 Steckverbinder: M8 Steckverbinder: Beidseitig umspritzte M8-Steckverbinder: M8 Stecker auf M8 Buchse: RSMV-RKMV

http://www.e-catalog.beldensolutions.com/link/57078-24228-256281-256292-256303-250042-248348-248441/de/RSMV3_RKMV3_224_0200/uistate

Bemessungsspannung	63 V
Prüfspannung	1,5 kV eff./60 s
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
Zulassungen	
Zulassungen	UL
RoHS 2002/95/EG konform	ja
Kabel	
Kabellänge	2 m
Kabelbezeichnung	224
Kabelbeschreibung	Leitung für Sensoren und Aktoren
Farbe des Mantels	schwarz
Werkstoff des Mantels	PUR
halogenfrei nach EN 50267-2-3	✓
geschirmt	✗
Schweißfunkenfest	✗
Außendurchmesser des Kabels	4,3 mm
Leiteranzahl	3
Leitungsaufbau	3 x 0,34 mm ²
Leiteraufbau	43 x ø 0,10 mm
Flammwidrigkeit gemäß Norm	ja

Bilder

Zeichnung



Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.