



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	CU
Produkt oder Komponententyp	Schmaler Kühlgeräteblock
Montageort	Gehäusetür
Installationstyp	Innen
Zielort Produkt	Für Gehäuse
Montagevariante	Mit Schrauben
Eingangsspannung	460 V 60 Hz
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen
Kühlleistung	8530 Btu/h 60 Hz L35-L50 10919 Btu/h 60 Hz L35-L35

Zusatzmerkmale

Höhe	1696 mm
Breite	495 mm
Tiefe	235 mm
Nennstrom [In]	3,1 A
Einschaltstrom	18 A
Leistungsaufnahme in W	1980 W bei 60 Hz, L35-L50 1650 W bei 60 Hz, L35-L35
Energiewirkungsgrad	1.9
Betätigungsart	Elektronische Steuerung
Temperatureinstellungsbereich	20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	50 °C, [Leertaste] maximal 20...46 °C, [Leertaste] im Schrank 20...50 °C, [Leertaste] außerhalb des Schrankes
Geräuschpegel	69 dB gemäß EN/ISO 3746
Druck	28 bar
Luftstrom	Innere Beschaltung : 1450 m3/h bei 60 Hz Äußere Beschaltung : 1450 m3/h bei 60 Hz
Produktgewicht	80 kg
Gassorte für Kühlung	R134a (1,25 kg)

Belüftungstyp	Optionaler, externer Stromkreisfilter
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz : T 6 A Kurzschlusschutz (magnetisch) :
Material	Edelstahl
Farbe	Grau RAL 7035

Montage

Produktzertifizierungen	UL
Schutzart (IP)	IP34 nach äußerer Beschaltung entspricht IEC 60529 IP55 nach innerer Beschaltung entspricht IEC 60529

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert