



Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	CU
Produkt oder Komponententyp	Kühlgerät
Montageort	Seite
Installationstyp	Innen
Zielort Produkt	Für Gehäuse
Montagevariante	Mit Schrauben
Eingangsspannung	400 V 50/60 Hz
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen
Kühlleistung	2900 W 50/60 Hz L35-L35 2250 W 50/60 Hz L35-L50

Zusatzmerkmale

Höhe	1270 mm
Breite	500 mm
Tiefe	336 mm
Nennstrom [In]	2,6 A
Einschaltstrom	14 A
Leistungsaufnahme in W	1220 W bei 50/60 Hz, L35-L35 1440 W bei 50/60 Hz, L35-L50
Energiewirkungsgrad	2,4
Betätigungsart	Elektronische Steuerung
Temperatureinstellungsbereich	20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	50 °C, [Leertaste] maximal 20...46 °C, [Leertaste] im Schrank 20...50 °C, [Leertaste] außerhalb des Schanks
Geräuschpegel	70 dB gemäß EN/ISO 3746
Druck	25 bar
Luftstrom	Innere Beschaltung : 1450 m ³ /h bei 50/60 Hz Äußere Beschaltung : 1450 m ³ /h bei 50/60 Hz
Produktgewicht	84 kg
Gassorte für Kühlung	R134a (0,84 kg)

Belüftungstyp	Optionaler, externer Stromkreisfilter
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz : T 6 A Kurzschlusschutz (magnetisch) :
Material	Steel
Farbe	Grau RAL 7035

Montage

Produktzertifizierungen	CE
Richtlinien	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Normen	EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1 EN 378 EN 60335-2-40
Schutzart (IP)	IP34 nach äußerer Beschaltung entspricht IEC 60529 IP55 nach innerer Beschaltung entspricht IEC 60529

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 0940 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert