

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

2032043

Nagelschelle TC 7-10 Nagel: (1,6/25/16) schwarz  
Thorsman 100 Stck/Packung

Verfügbarkeit : Lieferbar



UVP zzgl. MwSt\* : 4,65 EUR



### Hauptmerkmale

Produktserie	Thorsman
Produkt oder Komponententyp	Nagelschelle
Kurzbezeichnung des Geräts	TC
Geräteanwendung	Installation einer Rundleitung
Zielort Produkt	Rundleitung 7...10 mm
Installationstyp	Innen
Gelieferte Ausrüstung	Nagel
Nageldurchmesser	1,6 mm
Länge	25 mm
Einbautiefe	16 mm

### Zusatzmerkmale

Farbton	Schwarz NCS 9500
Material	PP (Polypropylen) Clip Gehärteter Stahl elektroplattiert Nagel
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-80 °C

### Montage

Umweltbedingungen	Halogenfrei UV-beständig Stoßfest
Menge pro Satz	Satz à 100 Stück
Produktgewicht	0,00084 kg

### Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
--------------------------------	-----------------------

ROHS	Konform - seit 1834 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar  Produktökobilanz
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

### Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------