




Videokabel, Koaxkabel, Triaxkabel

Video-, coax- and triax-cables

MK-Mini Multikoax-Mini 5 x 75 Ohm

MK-Mini Multikoax-Mini 5 x 75 Ohm

Verwendung

Zur Übertragung von RGBHV Signalen. Die Leitung eignet sich besonders als Bildschirmverlängerungskabel bis ca. 20 m.

Aufbau

Leiter: Cu-Litze, blk.
 Leiteraufbau: 7 x 0,13 mm (0,09 qmm)
 Aderisolation: Zell-PE
 Abschirmung: Cu-Geflecht, blk.
 Elementmantel: PVC, ca. 2,8 mm
 Mantel: PVC, beige

Technische Eigenschaften

Wellenwiderstand: 75 Ohm
 Kapazität: 75 pF/m
 Dämpfung: 1 MHz: 2,3 db/100 m; 10 MHz: 6,5 db/100 m; 100 MHz: 27,0 db/100 m

Temperaturbereich: ruhend: -20 °C bis +70 °C
 bewegt: -5 °C bis +70 °C

Biegeradius: min. 12 x A-Ø
 Steckertyp: Rear Twist: NBTC75BF14

Aufmachung

Ringe, Trommeln

Application

For transmission of RGBHV signals. The line is particularly suitable as screen extension cord up to approx. 20 m.

Construction

Conductor: bare stranded copper wire
 Structure of conductor: 7 x 0,13 mm (0,09 qmm)
 Core insulation: Cell-PE
 Shield: bare copper braid
 Element jacket: PVC, approx. 2,8 mm
 Jacket: PVC, beige

Technical characteristics

Characteristic impedance: 75 Ohm
 Capacity: 75 pF/m
 Attenuation: 1 MHz: 2,3 db/100 m; 10 MHz: 6,5 db/100 m; 100 MHz: 27,0 db/100 m

Temperature range: static: -20 °C to +70 °C
 dynamic: -5 °C to +70 °C

Bending radius: min. 12 x O.D.
 Type of connector: Rear Twist: NBTC75BF14

Packaging

Rings, reels

Bestell-Nr. Order-No.	Abmessung dimension	A-Ø O.D. (ca. mm)	Gewicht weight (kg/km)	Cu.-Gewicht co.-weight (kg/km)
845750000	5 x 75 Ohm	9,1	98,0	28,0