

Kontaktzahlen

6-64



Messerleisten mit geraden Einlötanschlüssen

| Bezeichnung | Kontakt- zahlen | Bestell-Nummer | | | | | |
|--|--|----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Ohne Hebel | | Mit kurzen Hebeln | | Mit langen Hebeln | |
| Messerleiste mit geraden Einlötstiften Länge: 2,9 mm | 6 | 09 18 506 | └ 924 | 09 18 506 | └ 914 | 09 18 506 | └ 904 |
| | 10 | 09 18 510 | └ 924 | 09 18 510 | └ 914 | 09 18 510 | └ 904 |
| | 14 | 09 18 514 | └ 924 | 09 18 514 | └ 914 | 09 18 514 | └ 904 |
| | 16 | 09 18 516 | └ 924 | 09 18 516 | └ 914 | 09 18 516 | └ 904 |
| | 20 | 09 18 520 | └ 924 | 09 18 520 | └ 914 | 09 18 520 | └ 904 |
| | 24 | 09 18 524 | └ 924 | 09 18 524 | └ 914 | 09 18 524 | └ 904 |
| | 26 | 09 18 526 | └ 924 | 09 18 526 | └ 914 | 09 18 526 | └ 904 |
| | 30 | 09 18 530 | └ 924 | 09 18 530 | └ 914 | 09 18 530 | └ 904 |
| | 34 | 09 18 534 | └ 924 | 09 18 534 | └ 914 | 09 18 534 | └ 904 |
| | 40 | 09 18 540 | └ 924 | 09 18 540 | └ 914 | 09 18 540 | └ 904 |
| | 50 | 09 18 550 | └ 924 | 09 18 550 | └ 914 | 09 18 550 | └ 904 |
| | 60 | 09 18 560 | └ 924 | 09 18 560 | └ 914 | 09 18 560 | └ 904 |
| | 64 | 09 18 564 | └ 924 | 09 18 564 | └ 914 | 09 18 564 | └ 904 |
| | Messerleiste mit geraden Einlötstiften Länge: 4,5 mm | 6 | 09 18 506 | └ 922* | 09 18 506 | └ 912* | 09 18 506 |
| 10 | | 09 18 510 | └ 922* | 09 18 510 | └ 912* | 09 18 510 | └ 902* |
| 14 | | 09 18 514 | └ 922* | 09 18 514 | └ 912* | 09 18 514 | └ 902* |
| 16 | | 09 18 516 | └ 922* | 09 18 516 | └ 912* | 09 18 516 | └ 902* |
| 20 | | 09 18 520 | └ 922* | 09 18 520 | └ 912* | 09 18 520 | └ 902* |
| 24 | | 09 18 524 | └ 922* | 09 18 524 | └ 912* | 09 18 524 | └ 902* |
| 26 | | 09 18 526 | └ 922* | 09 18 526 | └ 912* | 09 18 526 | └ 902* |
| 30 | | 09 18 530 | └ 922* | 09 18 530 | └ 912* | 09 18 530 | └ 902* |
| 34 | | 09 18 534 | └ 922* | 09 18 534 | └ 912* | 09 18 534 | └ 902* |
| 40 | | 09 18 540 | └ 922* | 09 18 540 | └ 912* | 09 18 540 | └ 902* |
| 50 | | 09 18 550 | └ 922* | 09 18 550 | └ 912* | 09 18 550 | └ 902* |
| 60 | | 09 18 560 | └ 922* | 09 18 560 | └ 912* | 09 18 560 | └ 902* |
| 64 | | 09 18 564 | └ 922* | 09 18 564 | └ 912* | 09 18 564 | └ 902* |

SEK

* Keine Lagerhaltung
Zubehör siehe Seite 08.18
Abmessungen siehe Seite 08.11

Bitte ergänzen Sie für die Anforderungsstufe 3
Bitte ergänzen Sie für die Anforderungsstufe 2
S4 = 0,76 µm (30 µinch) Au oder entsprechend PdNi

