

INSTA-Schütz 0/1-Automatik mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC 24V



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Insta Schütz
Ausführung des Produkts	4 Schließer
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Spannungsart / zur Betätigung	AC
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast	4 000 W
Verlustleistung	
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	4 W
Strom	
Strom / bei AC / Bemessungswert	40 A

Hauptstromkreis

Betriebsspannung / Bemessungswert	
• minimal	440 V
• maximal	440 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	40 A

Steuerstromkreis

Steuerspeisespannung	
• Bemessungswert	24 V
• Bemessungswert / maximal	24 V

Produktdetails

Produktbestandteil / Schieber für Handschaltung	Ja
Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen	Ja

Anzahl

Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	4

Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	54 mm
Tiefe	71 mm
Einbautiefe	64 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	3
Nettogewicht	402 g

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	Q
--	---

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	-----------



CCC

[Sonstige](#)



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT5840-8>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT5840-8>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT5840-8

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

