

Rundleiteranschlussklemme groß mit Hilfsleiter-Spannungsabgriff 3  
Stück Zubehör für: Steck-/Einschubeinheit 3VA1 250



| Ausführung                                                          |                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Produkt-Markenname                                                  | SENTRON                                |
| Produkt-Bezeichnung                                                 | Zubehör                                |
| Ausführung des Produkts                                             | Rundleiteranschlussklemme              |
| Allgemeine technische Daten                                         |                                        |
| Bezeichnung / der Anschlussklemme                                   | TA2.2                                  |
| Anschlüsse gemäß IEC                                                |                                        |
| IEC-Kennzeichnung / der Klemmen                                     | 50-240 mm <sup>2</sup><br>CU/AL<br>NNL |
| anschließbarer Leiterquerschnitt                                    |                                        |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / minimal                          | 50 mm <sup>2</sup>                     |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / maximal                          | 185 mm <sup>2</sup>                    |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / minimal | 50 mm <sup>2</sup>                     |
| • für Kupfer-Kabel / feindräftig / mit Aderendbearbeitung / maximal | 185 mm <sup>2</sup>                    |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdräftig / minimal                          | 50 mm <sup>2</sup>                     |

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal          | 240 mm <sup>2</sup> |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal       | 25 mm <sup>2</sup>  |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal       | 240 mm <sup>2</sup> |
| Abisolierlänge                                      | 30,5 mm             |
| Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln |                     |
| • mehrdrähtig                                       | 31 Nm               |
| • feindrähtig                                       | 31 Nm               |

#### Anschlüsse gemäß UL

|                                                                        |                                          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| UL-Kennzeichnung / der Klemmen                                         | TA2.2<br>CMC<br>2-350<br>CU7AL<br>UR CSA |
| zulässige Temperatur / des anschließbaren Leiters / gemäß UL 486A-486B | 75 °C                                    |
| Abisolierlänge                                                         | 1.2 in                                   |
| anschließbarer Leiterquerschnitt                                       |                                          |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / minimal                             | 2 AWG                                    |
| • für Kupfer-Kabel / mehrdrähtig / maximal                             | 350 kcmil                                |
| • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / minimal                             | 2 AWG                                    |
| • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / maximal                             | 350 kcmil                                |
| • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / minimal    | 50                                       |
| • für Kupfer-Kabel / feindrähtig / mit Aderendbearbeitung / maximal    | 185                                      |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / minimal                          | 2 AWG                                    |
| • für Aluminium-Kabel / mehrdrähtig / maximal                          | 350 kcmil                                |
| Anzugsdrehmoment / bei Verwendung von Kupfer-Kabeln                    |                                          |
| • mehrdrähtig                                                          | 275 lb-in                                |
| • feindrähtig                                                          | 275 lb-in                                |

#### Approbationen Zertifikate

|                             |                                                |                       |                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| allgemeine Produktzulassung | EMV<br>(Elektromagnetische<br>Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|



[Sonstige](#)



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

#### sonstiges

[Sonstige](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9253-0JC13>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3VA9253-0JC13>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9253-0JC13](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9253-0JC13)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



letzte Änderung:

02.07.2018