

KLEMMENBLOCK TP1 MIT LED SCHRAUBKLEMME,
Anschlussmodul TP1 8 Kanäle u. 2x2 Klemmen f.
Potenzialeinspeisung Art: Schraubklemme mit LED, VPE=1 Stueck
16pol. IDC Anschluss f. Ltg.



Zielsystem	SIMATIC S7-300 / 1500
Eignung zur Verwendung	Digitale I/O Baugruppen
Produkttyp-Bezeichnung	Vollmodularer Anschluß
Produkt-Bezeichnung	Anschlussmodul

Betriebsdaten

Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC / Nennwert • Bemessungswert • bei DC / maximal 	24 V 50 V 24 V
Strom / Bemessungswert	1 A
Dauerstrom / bei DC / je Signalleitung / maximal	1 A
Summenstrom / maximal	4 A
Betriebstemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung 	0 ... 60 °C -40 ... +70 °C

Anschlusstechnik / Anschluss Peripheriesignale

Anzahl der Klemmebenen	1
------------------------	---

Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene	1
Anzahl der Klemmen	12; 8 x I/O; 2 x L+, 2 x M
Typ der Anschlussklemme	Schraubklemme
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Aktoren und Sensoren	Schraubanschluss
Position / der Anschlussklemme	oben
Ausführung der LED-Initiator/Aktor-Reihenklemme	Schraubanschluss
Breite der Schraubendreherschneide	3,5 mm
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	0,4 ... 0,5 N·m
Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt	Nein
Produktbestandteil	
• PE-Anschluss	Nein
• Schirmanschluss	Nein
• Trenner	Nein
• erforderlich / Abschlussplatte	Nein
Produktausstattung / Einspeise-Funktion	Ja
Produkteigenschaft / quer verbindbar	Nein
Anzahl der Leitungen / je Anschluss	2; Anschluss für Potentialeinspeisung: Kombination von 1 oder 2 Leitern bis genannten Querschnitte in Summe in einer gemeinsamen Aderendhülse erreicht sind.
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / eindrätig anschließbarer Leiterquerschnitt	Nein
• bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung	0,5 ... 2,5 mm ² ; Aderendhülse n. DIN 46228/1
• mehrdrätig	0,5 ... 2,5 mm ²
• feindrätig / mit Aderendbearbeitung	0,5 ... 2,5 mm ²
Polzahl / an der Schnittstelle 1	16; des IDC Stecker für die Anschlussleitung
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Verbindungsleitung	Steckanschluss
Anzahl der Steckkontakte / des elektrischen Anschlusses	1
Leitungslänge / maximal	30 m; zwischen Fronsteckmodul und Anschlussmodul

Allgemeine Daten

Montageart	Hutschiene 35 mm, Hutschiene 15 mm
Einbau- bzw. Montagehinweis	beliebig
Einbaulage	beliebig
Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	2
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V1
Isolierstoff	sonstige
Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e	Nein
Eignungsnachweis / cULus-Zulassung	Ja
Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009	X
Farbe	

• des Gehäuses	grau
• des Leuchtmittels	sonstige
Länge	58 mm
Höhe / des Gehäuses	58 mm
Breite / des Gehäuses	40 mm
Tiefe / des Gehäuses	50 mm
Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	50 mm
Nettogewicht	0,08 kg