

ANSCHLUSSMOD. TPRI 110V PUSH IN KLEMME  
 Anschlussmodul TPRI mit Relais 110V AC, Output 8 Schliesser DC  
 24 V/0.05 A Art:Push-In-Klemme mit LED, VPE=1 Stueck 16pol. IDC  
 Anschluss f. Ltg.



Zielsystem	SIMATIC S7-300 / 1500
Eignung zur Verwendung	Digitale Eingabebaugruppe
Produkttyp-Bezeichnung	Vollmodularer Anschluß
Produkt-Bezeichnung	Anschlussmodul

Betriebsdaten	
Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bemessungswert</li> <li>• bei AC / Nennwert</li> </ul>	50 V 110 V
Strom / Bemessungswert	1 A
Dauerstrom / bei DC / je Signalleitung / maximal	0,05 A
Schaltvermögen Strom / der Kontakte / bei ohmscher Last / maximal	0,05 A; bei 24V DC; empfohlene Minimallast groesser 5mA
Betriebstemperatur	0 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• während Betrieb</li> <li>• während Lagerung</li> </ul>	0 ... 60 °C -40 ... +70 °C

Anschlusstechnik / Anschluss Peripheriesignale	
Anzahl der Klemmebenen	1
Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene	1

Anzahl der Klemmen	20; 8 x I x 2; 2 x L+, 2 x M
Typ der Anschlussklemme	Pus-In Klemme
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Aktoren und Sensoren	Push-In
Position / der Anschlussklemme	oben
Ausführung der LED-Initiator/Aktor-Reihenklemme	Push-In
Breite der Schraubendreherschneide	3,5 mm
Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt	Nein
Produktbestandteil	
• PE-Anschluss	Nein
• Schirmanschluss	Nein
• Trenner	Nein
• erforderlich / Abschlussplatte	Nein
Produktausstattung / Einspeise-Funktion	Ja
Produkteigenschaft / quer verbindbar	Nein
Ausführung des Relais	Für Eingangssignale
Art des Schaltkontakts	Einfachkontakt, 1 Schließer
Anzahl der Relaisausgänge	8
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	10 000 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	3 000 000; bei AC 230 V/50 mA/Cos phi = 1
Schalzhäufigkeit / maximal	8,33 1/s
Produktbestandteil / Schutzbeschaltung	Nein
Anzahl der Leitungen / je Anschluss	2; Anschluss für Potentialeinspeisung: Kombination von 1 oder 2 Leitern bis genannten Querschnitte in Summe in einer gemeinsamen Aderendhülse erreicht sind.
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / eindrätig anschließbarer Leiterquerschnitt	Nein
• bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ; Aderendhülse n. DIN 46228/1 oder DIN 46228/4 mit Kunststoffkragen
• mehrdrätig	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
• feindrätig / ohne Aderendbearbeitung	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
• feindrätig / mit Aderendbearbeitung	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Polzahl / an der Schnittstelle 1	16; des IDC Stecker für die Anschlussleitung
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für Verbindungsleitung	Steckanschluss
Anzahl der Steckkontakte / des elektrischen Anschlusses	1
Leitungslänge / maximal	30 m; zwischen Fronsteckmodul und Anschlussmodul

#### Allgemeine Daten

Montageart	Hutschiene 35 mm, Hutschiene 15 mm
Einbau- bzw. Montagehinweis	beliebig
Einbaulage	beliebig
Verschmutzungsgrad	2

Überspannungskategorie	2
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V1
Isolierstoff	sonstige
Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e	Nein
Eignungsnachweis / cULus-Zulassung	Ja
Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009	X
Farbe	
• des Gehäuses	grau
• des Leuchtmittels	sonstige
Länge	76 mm
Höhe / des Gehäuses	76 mm
Breite / des Gehäuses	130 mm
Tiefe / des Gehäuses	60 mm
Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	60 mm
Nettogewicht	0,32 kg