


PE-KLEMME, 50mm<sup>2</sup> IPO-STECKANSCHLUSS GELB-GRUEN



Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Produkt-Bezeichnung	Reihen клемме ALPHA FIX
Ausführung des Produkts	iPo-PE-Klemme

Allgemeine technische Daten	
Isolierstoff	sonstige
Klemmen-Rastermaß	20 mm

Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0

Erscheinungsbild	
Farbe	grün-gelb

Produktdetails	
Produktausstattung / PEN-Funktion	Ja
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Nein

Anzahl	
Anzahl der Klemmebenen	1
Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene	2

## Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig	
• minimal	10 mm <sup>2</sup>
• maximal	50 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	30 mm
<b>anschließbarer Leiterquerschnitt</b>	
• eindrätig	
— minimal	10 mm <sup>2</sup>
— maximal	70 mm <sup>2</sup>
• feindrätig	
— mit Aderendbearbeitung / minimal	10 mm <sup>2</sup>
— mit Aderendbearbeitung / maximal	50 mm <sup>2</sup>
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>	
• 1	Steckanschluss
• 2	Steckanschluss
Position / der Anschlussklemme	seitlich

## Mechanischer Aufbau

Höhe	105 mm
Tiefe	101 mm
Befestigungsart	Hutschiene 35 mm mit 15 mm Höhe
Nettogewicht	157 g
Material / des Isolierkörpers	Thermoplast

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb / minimal	-25 °C
• während Betrieb / maximal	55 °C

### allgemeine Produktzulassung

### Konformitätserklärung



## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH6000-0CN07>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WH6000-0CN07>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH6000-0CN07](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH6000-0CN07)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

