



Koppelglied zum direkten Spulenanbau, DC 24 V, 1 S, 1  
Ö für Motorschütze Baugröße S0 Schraubanschluss  
Anschluss B1/B2 für 1 S

### Allgemeine technische Daten:

|                                      |    |             |
|--------------------------------------|----|-------------|
| Produkt-Markename                    |    | SIRIUS      |
| Baugröße des Schützes                |    | S0          |
| Schutzart IP frontseitig             |    | IP20        |
| Verschmutzungsgrad                   |    | 3           |
| Produktbestandteil Schutzbeschaltung |    | Ja          |
| Umgebungstemperatur                  |    |             |
| • während Lagerung                   | °C | -40 ... +80 |
| • während Betrieb                    | °C | -25 ... +60 |
| Isolationsspannung Bemessungswert    | V  | 300         |

### Steuerstromkreis/ Ansteuerung:

|                                            |   |              |
|--------------------------------------------|---|--------------|
| Spannungsart der Steuerspeisespannung      |   | DC           |
| Steuerspeisespannung 1                     |   |              |
| • bei DC                                   |   |              |
| — Bemessungswert                           | V | 24           |
| Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung |   |              |
| Bemessungswert der Magnetspule             |   |              |
| • bei DC                                   |   | 0,7 ... 1,25 |

**Hilfsstromkreis:**

|                                                                      |   |     |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----|
| <b>Anzahl der Schließer für Hilfskontakte unverzüglich schaltend</b> |   | 1   |
| <b>Betriebsstrom der Hilfskontakte</b>                               |   |     |
| • bei AC-12                                                          |   |     |
| — bei 24 V                                                           | A | 6   |
| — bei 230 V                                                          | A | 6   |
| • bei AC-15                                                          |   |     |
| — bei 24 V                                                           | A | 3   |
| — bei 230 V                                                          | A | 3   |
| • bei DC-13                                                          |   |     |
| — bei 24 V                                                           | A | 1   |
| — bei 110 V                                                          | A | 0,2 |
| — bei 220 V                                                          | A | 0,1 |

**Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:**

|                        |    |             |
|------------------------|----|-------------|
| <b>Einbaulage</b>      |    | beliebig    |
| <b>Befestigungsart</b> |    | Direktanbau |
| <b>Breite</b>          | mm | 45          |
| <b>Höhe</b>            | mm | 35          |
| <b>Tiefe</b>           | mm | 50          |

**Anschlüsse/ Klemmen:**

|                                                  |  |                                                                       |
|--------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Art der anschließbaren Leiterquerschnitte</b> |  |                                                                       |
| • für Hilfskontakte                              |  |                                                                       |
| — eindrätig                                      |  | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> ), 2x (0,75 ... 2,5 mm <sup>2</sup> ) |
| — feindrätig                                     |  |                                                                       |
| — mit Aderendbearbeitung                         |  | 2x (0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup> )                                     |

**Approbationen/ Zertifikate:**

|                             |                                          |                       |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------|



|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|---------------------|-----------|

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



|           |           |         |
|-----------|-----------|---------|
| Schiffbau | sonstiges | Railway |
|-----------|-----------|---------|



[Bestätigungen](#)



[Schwingen / Schocken](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RH2924-1GP11>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RH2924-1GP11>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RH2924-1GP11&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH2924-1GP11&lang=de)





letzte Änderung:

05.07.2018