

BD2A-1000-TL RICHTUNGSÄNDERUNG T-KASTEN LIN KS 500-1000A




Abbildung ähnlich

### Ausführung

Produkt-Bezeichnung T-Kasten (Richtungsänderung) für Schienenverteilersystem BD2

### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP IP52

Feuerwiderstandsklasse / für Brandabschottung Nein

### Hauptstromkreis

Betriebsfrequenz / Bemessungswert

- minimal 50 Hz
- maximal 60 Hz

Betriebsspannung / bei AC

- bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 690 V
- bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 690 V

Betriebsstrom

- für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 1 000 A
- für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 1 000 A

## Anschlüsse

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Leiterquerschnitt / des (PE)N | 699 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------------|---------------------|

## Mechanischer Aufbau

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Höhe                        | 184 mm       |
| Breite                      | 360 mm       |
| Befestigungsart             | Decke / Wand |
| Material / der Stromschiene | Aluminium    |

## Konformitätserklärung



EG-Konf.

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:261808>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:261808>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=BVP:261808](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:261808)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>