



Abbildung ähnlich

### Ausführung

Produkt-Bezeichnung	Einspeisekasten für Schienenverteilersystem BD2
---------------------	---

### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP54
--------------	------

### Hauptstromkreis

Betriebsfrequenz / Bemessungswert	
• minimal	50 Hz
• maximal	60 Hz
Betriebsspannung / bei AC	
• bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	690 V
• bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	690 V
Betriebsstrom	
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	250 A
• für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	250 A

## Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / im Einspeisekasten	
• minimal	6 mm <sup>2</sup>
• maximal	150 mm <sup>2</sup>

## Mechanischer Aufbau

Höhe	144 mm
Breite	290 mm
Länge	563 mm
Befestigungsart	Decke / Wand
Material / der Stromschiene	Kupfer

## Konformitätserklärung



EG-Konf.

## Weitere Informationen

### Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:262001>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:262001>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=BVP:262001](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:262001)

### CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>