

BD2-AK03M2/A1253N ABGANGSKASTEN 125A / 1X 3 POLIG +N  
MCB 125A C-CHARAKTERISTIK




Abbildung ähnlich

| Ausführung                                                         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung                                                | Abgangskasten für Schienenverteilersystem BD2 |
| Schutzart und Schutzklasse                                         |                                               |
| Schutzart IP                                                       | IP54                                          |
| Hauptstromkreis                                                    |                                               |
| Betriebsfrequenz / Bemessungswert                                  |                                               |
| • minimal                                                          | 50 Hz                                         |
| • maximal                                                          | 60 Hz                                         |
| Betriebsspannung / bei AC                                          |                                               |
| • bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal                             | 400 V                                         |
| • bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal                             | 400 V                                         |
| Betriebsstrom                                                      |                                               |
| • für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal | 125 A                                         |
| • für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal | 125 A                                         |

## Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / in der Abgangseinheit

- minimal
- maximal

0,75 mm<sup>2</sup>

25 mm<sup>2</sup>

## Abgangsstellen

Ausführung der Abgangseinheit

Leitungseinführung

Ausführung des Kurzschluss- und Überlastschutzes / in der Abgangseinheit

3- und Npol. Leitungsschutzschalter 125A

Baugröße der Abgangseinheit

03

Polzahl / der Abgangseinheit

5

## Mechanischer Aufbau

Höhe

160 mm

Breite

214 mm

Länge

431 mm

Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten

8

Produktbestandteil / Arretierung

Ja

## Konformitätserklärung



EG-Konf.

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:262486>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:262486>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=BVP:262486](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:262486)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>