

## Datenblatt

8MR6511-6LV41

Filterlüfter, Ausschnitt: B: 223 mm, H: 223 mm, RAL 7035, IP55,  
EMV, Luftstrom: 230 m<sup>3</sup>/h, Ue AC: 115 V



Abbildung ähnlich

### Ausführung

Produkt-Markenname	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Filterlüfter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Ja

### Allgemeine technische Daten

A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	52 dB
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	43 W
Ausschnittsbreite	223 mm
Ausschnitthöhe	223 mm
Betriebsdauer	40 000 h
Betriebstemperatur / minimal	-10 °C
Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert	2 760 1/min
Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert	3 030 1/min
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC

### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP55
Strom	
aufgenommener Strom / minimal	0,5 A
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung	
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	115 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	115 V
Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil / Lüfter	Nein
Anzahl	
Anzahl der Ventilatoren	1
Mechanischer Aufbau	
Höhe	250 mm
Breite	250 mm
Tiefe	120 mm
Einbauort	Schaltschranks Seitenwände, -tür, vertikal
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Befestigungsart	
• 19-Zoll Einbau	Nein
• Wand-Montage	Ja
Nettogewicht	1,89 kg
Material	Kunststoff
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	E
• gemäß IEC 81346-2:2009	E
allgemeine Produktzulassung	



#### Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6511-6LV41>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6511-6LV41>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR6511-6LV41](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6511-6LV41)

**CAx-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**  
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>