

PTC ohne Thermostat Bodenbefestigung Heizgebläse CS030 AC
120V, 1200W



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Heizgerät
Ausführung des Produkts	Halbleiter, ohne Thermostat
Allgemeine technische Daten	
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	1 200 W
Volumenstrom / bei frei blasend	160 m³/h
Spannung	
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Dauerheizleistung / bei 20 °C	1 200 W
Einschaltstrom / typisch	16 A
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung	
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	120 V

- bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 120 V
- bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal 120 V
- bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 120 V

Betriebsstrom / des Sicherungseinsatzes träge 10 A

Produktdetails

Produktbestandteil

- Gebläse Ja
- Thermostat Nein

Anschlüsse

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal 0,8 N·m

Art der Anschlusstechnik 2-polig max. 2,5 mm² mit Zugentlastung

Mechanischer Aufbau

Höhe 168 mm

Breite 145 mm

Tiefe 120 mm

Einbaulage Luftstromrichtung vertikal (Luftaustritt oben/Anschluss unten)

Befestigungsart Clipbefestigung für 35 mm für DIN Schiene o. Schraubenbefestigung (M6)

Nettogewicht 1,2 kg

Material / des Gehäuses Kunststoff

Umgebungsbedingungen

relative Luftfeuchte / Referenzwert 90 %

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 R
- gemäß IEC 81346-2:2009 E

allgemeine Produktzulassung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2151-2B>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR2151-2B>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2151-2B

