

Datenblatt

8WD4420-0CE

Blitzlichtelement, m. eingebauter Blitzelektronik, klar, DC 24 V,
Durchmesser 70 mm



Allgemeine technische Daten

Produkt-Markenname	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Blitzlichtelement
Ausführung des optischen Signals	Blitzlicht
Spannungsart der Betriebsspannung	DC
Betriebsspannung	
• 1 bei DC Bemessungswert	24 V
relative positive Toleranz der Betriebsspannung	10 %
relative negative Toleranz der Betriebsspannung	-10 %
aufgenommener Strom maximal	125 mA
Farbe	klar
Befestigungsart	Bajonett
Referenzkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	P
• gemäß IEC 81346-2:2009	P

Mechanische Daten

Außendurchmesser des Signalsäulenelements	70 mm
---	-------

Leuchtmittel

Produktbestandteil Leuchtmittel	Ja
Art des Leuchtmittels	Xenon-Gasentladungslampe
Blitzfrequenz	1 Hz
Anzahl der Blitze des Lichtelements	4 000 000
Lichtstärke	92 666 cd

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 ... +50 °C
Schutzart IP	IP65
Höhe	65,5 mm
Breite	70 mm

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnet ische Verträglichkeit)	Konformitätser klärung	sonstiges



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4420-0CE>

CAx-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxOrder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4420-0CE>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4420-0CE>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-0CE&lang=de



letzte Änderung:



W9.4444;
W6.8333; 8WD44...-..._ALL
20.07.2018