

Grundplatten

1000.500

Produktbeschreibung



Werkstoff

- Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen


Weiterführende Informationen

Hinweise


Sonderausführung auf Anfrage.

Maßzeichnung

1000.400



1000.500



Nutenabstände $40 \pm 0,01$.

Bestellinformationen

System	Abmessungen					y	Anzahl der T-Nuten		Art.-Nr.
	b ₁	b ₂	l ₁	l ₂	y				
			[mm]			[mm]		[kg]	
V40	200	80	320	40	10	10	5 x 7	14	1000.500

Anwendungsbeispiel

