


## Grundplatten• V70eco

1200.400



### Produktbeschreibung

V70eco Grundplatten sind eine preis- und qualitätsoptimierte Weiterentwicklung der Produktlinie V70.

Sie sind voll kompatibel zum bestehenden Nutsystem V70. In der Standardausführung sind bereits mehrere Ausrichtmöglichkeiten enthalten.

- Passbohrungen in Qualität H6 und Nuten in Qualität H8.
- Ausrichtung der Grundplatte auf dem Maschinentisch mittels Passbohrungen und/oder Zentriernut.
- Befestigungsbohrungen im Rastermaß 100 mm.
- Hochfester Werkzeugstahl.

Erhältliche Optionen (Lieferzeit 10 Arbeitstage):

- a) Zusätzliche Befestigungsbohrungen im Rastermaß 63 mm
- b) Zusätzliche Befestigungsbohrungen im Rastermaß 125 mm
- c) Außenanschlag
- d) Mit Einzugsringen für Halder-Nullpunktspannsystem

### Werkstoff

- Werkzeugstahl, hochfest


### Weiterführende Informationen

### Hinweise

Weitere Sonderwünsche und größere Abmessungen auf Anfrage möglich.

### Maßzeichnung

1200.400



### Bestellinformationen

System	$l_1$	$b_1$	Abmessungen			$l_2$	$y$	Anzahl Einzugsringe Nullpunktspannsystem (optional)	Anzahl der T-Nuten		Art.-Nr.
			$\pm 0,013$	$\pm 0,2$	[mm]	$\pm 0,2$				[kg]	
V70	490	300	200	100	200	200	12	2	4 x 7	57	1200.400