

Grundplatten• V70eco

1200.500



Produktbeschreibung

V70eco Grundplatten sind eine preis- und qualitätsoptimierte Weiterentwicklung der Produktlinie V70.

Sie sind voll kompatibel zum bestehenden Nutsystem V70. In der Standardausführung sind bereits mehrere Ausrichtmöglichkeiten enthalten.

- Passbohrungen in Qualität H6 und Nuten in Qualität H8.
- Ausrichtung der Grundplatte auf dem Maschinentisch mittels Passbohrungen und/oder Zentriernut.
- Befestigungsbohrungen im Rastermaß 100 mm.
- Hochfester Werkzeugstahl.

Erhältliche Optionen (Lieferzeit 10 Arbeitstage):

- a) Zusätzliche Befestigungsbohrungen im Rastermaß 63 mm
- b) Zusätzliche Befestigungsbohrungen im Rastermaß 125 mm
- c) Außenanschlag
- d) Mit Einzugsringen für Halder-Nullpunktspannsystem

Werkstoff

- Werkzeugstahl, hochfest


Weiterführende Informationen

Hinweise

Weitere Sonderwünsche und größere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Maßzeichnung

1200.500



Bestellinformationen

System	l_1	b_1	Abmessungen [mm]				y	Anzahl Einzugsringe Nullpunkt- spannsystem (optional)	Anzahl der T-Nuten		Art.-Nr.
V70	630	370	200	100	200	12		4	5 x 9	92	1200.500