

**Grundplatten• V70eco, passend auf Paletten DIN 55201**

1203.300

## Produktbeschreibung



V70eco Grundplatten sind eine preis- und qualitätsoptimierte Weiterentwicklung der Produktlinie V70.

Sie sind voll kompatibel zum bestehenden Nutsystem V70. In der Standardausführung sind bereits mehrere Ausrichtmöglichkeiten enthalten.

- Passbohrungen in Qualität H6 und Nuten in Qualität H8.
  - Ausrichtung der Grundplatte auf dem Maschinentisch mittels Passbohrungen und/oder Zentriernut.
  - Befestigungsbohrungen im Rastermaß 100 mm.

- Hochfester Werkzeugstahl.

Erhältliche Optionen (Lieferzeit 10 Arbeitstage):

- a) Zusätzliche Befestigungsbohrungen im Rastermaß 63 mm
- b) Zusätzliche Befestigungsbohrungen im Rastermaß 125 mm
- c) Außenanschlag
- d) Mit Einzugsringen für Halter-Nullpunktspannungssystem

Werkstoff


- Werkzeugstahl, hochfest

#### Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

## Maßzeichnung



\* Diese Toleranzen gelten nur bei Außenanschlag.

## Bestellinformationen

System	Abmessungen										Anzahl Einzugsringe Nullpunktspannsystem (optional)	Anzahl der T-Nuten		Art.-Nr.
	$l_1$	$b_1$	a	$b_2$ ±0,2	$b_3$ ±0,02	c	d	$l_2$ ±0,2	$l_3$ ±0,02	y				
[mm]														[kg]
V70	500	400	150	100	60	50	20	200	40	12	4	5 x 7	77	1203.300