

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa-
Produktname	Thalassa PLA
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Passender Schrank
Kurzbezeichnung des Geräts	PLAZ
Gehäuse-Nennhöhe	750 mm
Gehäuse-Nennbreite	1250 mm
Gehäuse-Nenntiefe	420 mm
Schrankmontage	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 oberes Teil 1 unterer Teil 2 Rückwand 2 Tür 1 Sockel 2 Seitenteil

Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Abgedichtetes Ober- und offenes Unterteil an Seitenteile montiert
Türtyp	Volltüren Polyester
Anzahl Türen	2
Türöffnung	Rechts und links 120 °
Schlosstyp	2-Punkte-Griffverriegelung, 5 mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für Betrieb	Front Rückseite Unten
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Rückwand durch Befestigungselemente
Material	Polyester verstärkt mit Glasfaser
Farbe	Grau RAL 7035
Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	Veritas

Montage

Schutzart (IP)	IP54 socketartiges, offenes Unterteil IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 Volltür IEC 62262
Feuer Beständigkeit	960 °C IEC 62208
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...90 °C

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform - seit 1511 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung
	 Schneider-Electric-Konformitätserklärung