

Verfügbarkeit : Lieferbar



#### Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa-
Produktnname	Thalassa PLA
Geräteanwendung	Mehrzweck
Produkt oder Komponententyp	Passender Schrank
Kurzbezeichnung des Geräts	PLAZ
Gehäuse-Nennhöhe	750 mm
Gehäuse-Nennbreite	750 mm
Gehäuse-Nenntiefe	320 mm
Schrankmontage	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 oberes Teil 1 unterer Teil 1 Tür 1 Rückwand 1 Sockel 2 Seitenteil

#### Zusatzmerkmale

Gehäsetyp	Abgedichtetes Ober- und offenes Unterteil an Seitenteile montiert
Türtyp	Volltüren Polyester
Anzahl Türen	1
Türöffnung	Reversibel 120 °
Schlosstyp	2-Punkte-Griffverriegelung, 5 mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für Betrieb	Front Rückseite Unten
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Rückwand durch Befestigungselemente
Material	Polyester verstärkt mit Glasfaser
Farbe	Grau RAL 7035
Normen	IEC 62208

**Montage**

Schutzzart (IP)	IP54 socketartiges, offenes Unterteil IEC 60529
Schutzzart (IK)	IK10 Volltür IEC 62262
Feuer Beständigkeit	960 °C IEC 62208
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...90 °C

---

**Nachhaltigkeit**

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 1511 - Schneider-Electric-Konformitätserklärung  Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich

---