

Grundplatten

1000.400



Produktbeschreibung

Werkstoff

- Stahl, Einsatzgehärtet, geschliffen


Weiterführende Informationen

Hinweise


Sonderausführung auf Anfrage.

Maßzeichnung

1000.400



1000.500



Nutenabstände $40 \pm 0,01$.

Bestellinformationen

System	b_1	b_2	Abmessungen [mm]			y	Anzahl der T-Nuten		Art.-Nr.
V40	200	80	240	80	10	10	5 x 5		1000.400

Anwendungsbeispiel

