

Grundplatten- passend auf Paletten DIN 55 201

1000.800

Produktbeschreibung



Werkstoff


- Stahl, Einsatzgehärtet, geschliffen

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Maßzeichnung



* Diese Toleranzen gelten nur bei Außenanschlag.
Nutenabstände 40 ± 0.01 .

Bestellinformationen

System	Abmessungen [mm]										y [mm]	Anzahl der T-Nuten	 [kg]	Art.-Nr. 1000.800
	a	b ₁	b ₂	b ₃	c	d	l ₁	l ₂	l ₃	y				
V40	100	320	100	40	40	20	320	100	40	10	10	7 x 7	24,5	1000.800

Anwendungsbeispiel

