

Grundplatten• V70eco, passend auf Paletten DIN 55201

1200.900



Produktbeschreibung

V70eco Grundplatten sind eine preis- und qualitätsoptimierte Weiterentwicklung der Produktlinie V70.

Sie sind voll kompatibel zum bestehenden Nutsystem V70. In der Standardausführung sind bereits mehrere Ausrichtmöglichkeiten enthalten.

- Passbohrungen in Qualität H6 und Nuten in Qualität H8.
- Ausrichtung der Grundplatte auf dem Maschinentisch mittels Passbohrungen und/oder Zentriernut.
- Befestigungsbohrungen im Rastermaß 100 mm.
- Hochfester Werkzeugstahl.

Erhältliche Optionen (Lieferzeit 10 Arbeitstage):

- a) Zusätzliche Befestigungsbohrungen im Rastermaß 63 mm
- b) Zusätzliche Befestigungsbohrungen im Rastermaß 125 mm
- c) Außenanschlag
- d) Mit Einzugsringen für Halder-Nullpunktspannsystem

Werkstoff


- Werkzeugstahl, hochfest

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Maßzeichnung



* Diese Toleranzen gelten nur bei Außenanschlag.

Bestellinformationen

System	Abmessungen [mm]								Anzahl Einzugsringe Nullpunkt- spannsystem (optional)	Anzahl der T-Nuten		Art.-Nr.
	l_1	b_1	a	b_2	b_3	c	d	l_2	y		[kg]	
V70	630	630	200	200	35	70	25	200	16	4	9 x 9	1200.900