

Aufspannwinkel

1906.240



Produktbeschreibung

Werkstoff


- Grauguss GG

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sondergrößen auf Bestellung.

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen											y [mm]	für Schrauben	Anzahl Befestigungsbohrungen n	[kg]	Art.-Nr. 1906.240
l_1	h_1	h	a $\pm 0,013$	b_2 $\pm 0,2$	l_3 $\pm 0,2$	l_4	l_5	h_2 $\pm 0,01$	s $\pm 0,02$	d					
400	400	475	150	150	150	100	100	275	80	M12	12	M12	4	147	1906.240

Anwendungsbeispiel

