


# Metallverbinder –Übersicht–

# Metallverbinder

## Metallverbinder

(1) Der Metallverbinder kann durch die vorhandene Schraubenbohrung fest mit einem Rohrrahmen verbunden werden.




(2) Werkstoff und Beschichtung können entsprechend der Anwendung ausgewählt werden.

Teile-nummer	Werkstoff	Bechichtungs-
PBLSN, PBLS	EN 1.0330 Äquivalent	kathodisch galvanisiert
PBLSNC		vernickelt
PBLSNS	EN 1.4301 Äquivalent	-

## Verwendung von Metallverbinder

(1) Verwenden Sie zum Anziehen einen Sechskantschlüssel 5 (JIS Standard).



(2) Bei Verwendung eines Metallverbinder ist am Ende des Rohrs (PJ503) eine Innenkappe mit Klebstoff anzubringen.  
(Bei Aluminium-Rohrrahmen ist keine Innenkappe erforderlich.)


Setzen Sie eine Innenkappe in den Rohrrahmen ein.



Verkleben Sie die Verbindung.



## Metallverbinder - Formen von Metallverbindungen



**RoHS10**

Ausführung	Werkstoff	Platten-dicke	Überflächenbehandlung
PBLSN	EN 1.0330 Äquivalent	2.6mm	kathodisch galvanisiert
PBLSNC	EN 1.0330 Äquivalent	2.6mm	vernickelt
PBLSNS	EN 1.4301 Äquivalent	-	-

**PBLSN1**  
**PBLSNC1**  
**PBLSNS1**

**PBLSN2**  
**PBLSNC2**  
**PBLSNS2**

**PBLSN3**  
**PBLSNC3**

**PBLSN4**  
**PBLSNC4**

**PBLSN5**  
**PBLSNC5**

**PBLSN6**

Teile-nummer	Gewicht (g)	Bauteile (ohne Halterung)	Stückpreis	
Ausführung	Nr.	Schraube	Schraube	
PBLSN	1	160	1	PBLSN, PBLSNC
	2	250	2	PBLSNS
PBLSNC	3	325	3	
	4	250	2	
PBLSNS	5	400	4	
PBLSN	6	150	1	

**PBLSN, PBLSNC**

**PBLSNS**

**RoHS10**

Ausführung	Werkstoff	Platten-dicke	Überflächenbehandlung
PBLS	EN 1.0330 Äquivalent	2.6mm	kathodisch galvanisiert
PBLSN	EN 1.0330 Äquivalent	2.6mm	vernickelt

**PBLSN7**

**PBLS8**

**PBLS9**

**PBLS10**

**PBLSN11**

**PBLSN701**

**PBLSN7**

**PBLS8**

**PBLS9**

**PBLS10**

**PBLSN11**

**Mit Ringhülse**  
Siehe Abb. 1

**Keine Mutter**  
Der Grundkörper verfügt über ein Gewinde.

**Mit Ringhülse**  
Siehe Abb. 1

**Mutter an Hauptgehäuse geschweißt**

Teile-nummer	Gewicht (g)	Bauteile (ohne Halterung)	Stückpreis	
Ausführung	Nr.	Schraube	Schraube	
PBLSN	7	260	2	PBLSN, PBLS
	701	80	1	
PBLS	8	200	0	
	9	289	1	Mit Bundhülse
PBLS	10	186	0	
PBLSN	11	165	1	Mit Bundhülse

**PBLSN, PBLS**

**PBLS**

**PBLSN**


\* Bei Verwendung von PBLS8 und PBLS9 wird keine Mutter mitgeliefert, da in der Metallhalterung ein Gewinde vorhanden ist.



Teile-nummer  
PBLSN

Bei Verwendung von PBLS8 und PBLS9: Führen Sie den Rahmen durch die mitgelieferte Hülse, schieben Sie den Rahmen in den Metallverbinder und drehen Sie die Verbindung anschließend.

Abb.1 Größe der mitgelieferten Hülse



Werkstoff: Polyethylen (weiß)